

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



WIL-Vario är en robust LED-lampa för industriella användningar som erbjuder maximal anpassningsförmåga. Den har en helt inkapslat aluminiumkapsling, är IP67-klassad och lämplig för krävande omgivningar. Tack vare WS2812B-protokoll kan varje lysdiod styras individuellt med avseende på färg, ljusstyrka och funktion. Ljuset arbetar med en märkspänning 5 V DC. Dess spaltfria staplingsbarhet gör den idealisk för användningar som nivåindikatorer, lampor för områdesmarkering eller som spotlights.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	3201450000
Typ	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-F
GTIN (EAN)	4099987989190
Förp.	1 items

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	10 mm	Byggdjup (tum)	0.3937 inch
Höjd	10 mm	Bygghöjd (tum)	0.3937 inch
Längd	265 mm	Bygglängd (tum)	10.433 inch
Nettovikt	205 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-20 - 50°C
-----------------	------------

Allmänna tekniska data

LED-modulens form	rektangulär	Livslängd	60.000 h
Skyddsklass	IP67	Verkningsgradsklass (enligt EU-direktiv nr. 874/2012)	Not required

Anslutningsdata

Anslutningsgänga	utan
------------------	------

Elektriska data

Effekt	1.2 W	Reglerbar effekt	Ja
--------	-------	------------------	----

Materialdata

Kapslingsmaterial	Aluminium	Gjutmassa	PUR V0
-------------------	-----------	-----------	--------

Tekniska data för kabel

Kabel material	PUR	Mantelfärg	svart
Kapslingsmaterial	Aluminium	Kabellängd	5 m

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

