

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

WIL-Vario är en robust LED-lampa för industriella användningar som erbjuder maximal anpassningsförmåga. Den har en helt inkapslat aluminiumkapsling, är IP67-klassad och lämplig för krävande omgivningar. Tack vare WS2812B-protokoll kan varje lysdiod styras individuellt med avseende på färg, ljusstyrka och funktion. Ljuset arbetar med en märkspänning 5 V DC. Dess spaltfria staplingsbarhet gör den idealisk för användningar som nivåindikatorer, lampor för områdesmarkering eller som spotlights.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Art.nr. | 3201460000 |
| Typ | WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-F |
| GTIN (EAN) | 4099987989206 |
| Förp. | 1 items |

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup | 10 mm | Byggdjup (tum) | 0.3937 inch |
| Höjd | 10 mm | Bygghöjd (tum) | 0.3937 inch |
| Längd | 800 mm | Bygglängd (tum) | 31.496 inch |
| Nettovikt | 283 g | | |

Temperaturer

| | |
|-----------------|------------|
| Drifttemperatur | -20 - 50°C |
|-----------------|------------|

Allmänna tekniska data

| | | | |
|-------------------|-------------|---|--------------|
| LED-modulens form | rektangulär | Livslängd | 60.000 h |
| Skyddsklass | IP67 | Verkningsgradsklass (enligt EU-direktiv nr. 874/2012) | Not required |

Anslutningsdata

| | |
|------------------|------|
| Anslutningsgänga | utan |
|------------------|------|

Elektriska data

| | | | |
|--------|-------|------------------|----|
| Effekt | 3.6 W | Reglerbar effekt | Ja |
|--------|-------|------------------|----|

Materialdata

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|--------|
| Kapslingsmaterial | Aluminium | Gjutmassa | PUR V0 |
|-------------------|-----------|-----------|--------|

Tekniska data för kabel

| | | | |
|-------------------|-----------|------------|-------|
| Kabel material | PUR | Mantelfärg | svart |
| Kapslingsmaterial | Aluminium | Kabellängd | 5 m |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000996 | ETIM 9.0 | EC000996 |
| ETIM 10.0 | EC000996 | ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
| ECLASS 15.0 | 27-11-06-35 | | |

