

CRIMPFIX R VARIO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	3204340000
Typ	CRIMPFIX R VARIO
GTIN (EAN)	4099987992640
Förp.	1 items

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter


Djup	485 mm	Byggdjup (tum)	19.0944 inch
Höjd	565 mm	Bygghöjd (tum)	22.2441 inch
Bredd	335 mm	Byggbredd (tum)	13.189 inch
Nettovikt	25265 g		

Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Avisoleringsområde	0,5 - 2,5 mm ² (~ AWG 20-14)	Drivning	Elektro-pneumatisk
Takttid	ca. 2 s	Kontaktpressning	Trapetsformad
Ändhylsarea, max.	2.5 mm ²	Ändhylsarea, min.	0.5 mm ²
Crimplängd	8/10 mm	Förbrukningsvaror	sammanlänkade ändhylsor
Tryckluftsanslutning	5,5 bar	Införingslängd min.	27 mm
elektroanslutning	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		



CRIMPFIX R VARIO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Tillbehör / Reservdelar**

- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Typ	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Utförande
Art.nr.	1283530000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118073676	
Förp.	1 ST	