


CH-J655-DXD-00.15-VPE10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Basräknare, gateway, styrbox och överspänningsskydd är anslutna med förkonfektionerade kabeluppsättningar som punkt-till-punkt- eller Y-enhet. Weidmüller erbjuder de rätta anslutningslösningarna för detta, i enlighet med FNN- och DIN-VDE 0603-standarderna. Förkonfektionerade strömkablar med 6 kV överspänningsskydd avrundar sortimentet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP20 efter installation, 24 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.15 m
Art.nr.	3210930015
Typ	CH-J655-DXD-00.15-VPE10
GTIN (EAN)	4069166000251
Förp.	10 items

CH-J655-DXD-00.15-VPE10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	150 mm	Bygglängd (tum)	5.9055 inch
Diameter	1.65 mm	Nettovikt	1.4 g

Allmänna tekniska data

Antal poler	2	Stiftanordning	1:1, numrerade kärnor
Användningsområde	Inomhus	Märkstötspänning	6 kV
Nominell spänning	24 V	Märkström	9 A
Normer	DIN VDE 0603-100	Skyddsklass	IP20 efter installation
Överspänningskategori	III	Nedsmuttningsgrad	3

Tekniska data för kabel

Kabellängd	0.15 m	Ledningstyp	Li9YH 1 x 0,75
Mantelfärg	blå	Oljebeständighet	No
Ledararea	0.75 mm ²	Antal ledare	2
Skärmad	Nej	Halogener	halogenfri
Isolering	PP	Temperaturområde, rörligt, max.	90 °C
Temperaturområde, rörligt, min.	-25 °C	Temperaturområde, fast lagd, max.	90 °C
Temperaturområde, fast lagd, min.	-25 °C	Kabel material	Polyolefin
Böjradie min, rörlig	15 x kabeldiameter	Böjradie min, fast monterad	8 x kabeldiameter
Ledningslängd sträng 2	0.15 m	Ledningslängd sträng 1	0.15 m

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

