

U-NETOPS-LICENSE-1000-DEVICES-1Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller u-netops är ett verktyg för grafisk återgivning av ett nätverk med Ethernet-switchar som ingår i Advanced- och Substation-serierna. Verktöget gör det dessutom möjligt att utföra konfigurationer och övervaka alla nätverksswitcher.

Verktöget bygger på SNMP för enhetsidentifiering och LLDP för länkidentifiering, vilket innebär att alla apparater från tredje part som stöder dessa protokoll också kan visas i Weidmüller u-netops. u-netops har ett webbaserat användargränssnitt.

Nätverkshanteringsverktyget fungerar som en webbserver och erbjuder ett webbläsarbaserat användargränssnitt som är tillgängligt från vilken dator som helst i nätverket utan att någon extra klientprogramvara behövs.

Viktigaste fördelar

- Centraliserat nätverkshantering
- Kunden behöver inte installera något
- Snabb apparatdetektering via SNMP
- Enhetlig hantering för apparater från Weidmüller och från tredjepartsleverantörer

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	3236610000
Typ	U-NETOPS-LICENSE-1000-DEVICES-1Y
Förp.	ST

U-NETOPS-LICENSE-1000-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	0 g
-----------	-----

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur
-----------------	-----------------

Funktioner och kännetecken

Övervakningsfunktion	Visualisering av topologi, Övervakning av länkstatus, Aviseringar (link down-händelser), Trafikövervakning i realtid, Historiska trafikdata (upp till 15 minuter), Trafiklarm	Enhetshanteringsfunktion	Uppgradering av firmware (behöver en extern TFTP-server), Säkerhetskopia/återställning av konfigurationen, Omstart på distans, Vårdövervakning (ICMP-ping)
Säkerhetsfunktioner	Lösenordspolicy, Hantering av åtkomstsäkerhet genom konfiguration av behörighetsnivå för olika användarroller		

Systemkrav

Operativsystem	Windows 11	Läsare som stöds	Chrome, Firefox, Edge
----------------	------------	------------------	-----------------------

Övrigt

Aktivering	Administratören anger licensnyckeln i u-netops (funktionerna blir omedelbart tillgängliga).	Ingår i leverans	E-post med licensnyckel
------------	---	------------------	-------------------------

Licens

Licensens giltighetstid	1 år	Licensen behövs förnyas	Yes
Licensmodell	Per instans/per server	Licensdistribution	På plats (lokal installation, webbaserat)
Antal hanterbara apparater	1000	Licenstag	Preenumeration
Antal användare	Obegränsat		

Tekniskt

Protokoll som stöds	SNMP v1 / v2c / v3, LLDP, ICMP	Krav för användning av apparater från tredje part	via SNMP + LLDP (begränsad funktionalitet)
Apparat som stöds	Switchar i serierna AdvancedLine och SubstationLine, IE-SR-2TX (2-port router series)		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		

