


QB 4 MK3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), instucken, svart, 24 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 10.00, Isolerad: Ja, Bredd: 33.5 mm
Art.nr.	3833800000
Typ	QB 4 MK3
GTIN (EAN)	4008 190542542
Förp.	20 items

QB 4 MK3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	3 mm	Byggdjup (tum)	0.1181 inch
Höjd	12.24 mm	Bygghöjd (tum)	0.4819 inch
Bredd	33.5 mm	Byggbredd (tum)	1.3189 inch
Nettovikt	1.57 g		

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler 4

Märkdata

Märkspänning 400 V Märkström 24 A

Materialdata

Grundläggande material PA 6.6 Färgkod svart

Mått

Delning i mm (P) 10.00 mm

Systemparametrar

Utförande Överkoppling

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	instucken	explosionstestat utförande	Nej
Monteringstyp	instucken		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		