


**QB 2 MK6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Överkoppling (plint), instucken, svart, 41 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 13.00, Isolerad: Ja, Bredd: 18.5 mm
Art.nr.	<a href="#">3834100000</a>
Typ	QB 2 MK6
GTIN (EAN)	4008190542573
Förp.	20 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	3 mm	Byggdjup (tum)	0.1181 inch
Höjd	16.02 mm	Bygghöjd (tum)	0.6307 inch
Bredd	18.5 mm	Byggbredd (tum)	0.7283 inch
Nettovikt	1.18 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Antal poler	2
-------------	---

## Märkdata

Märkström	41 A
-----------	------

## Materialdata

Grundläggande material	PA 6.6	Färgkod	svart
------------------------	--------	---------	-------

## Mått

Delning i mm (P)	13.00 mm
------------------	----------

## Systemparametrar

Utförande	Överkoppling
-----------	--------------

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	instucken	explosionstestat utförande	Nej
Moneringstyp	instucken		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		