

## QL 2 ST5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 41 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 16.30, Isolerad: Nej, Bredd: 17.5 mm
Art.nr.	<a href="#">3834300000</a>
Typ	QL 2 ST5
GTIN (EAN)	4008190456955
Förp.	20 items

## QL 2 ST5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0.0394 inch
Höjd	16.3 mm	Bygghöjd (tum)	0.6417 inch
Bredd	17.5 mm	Byggbredd (tum)	0.689 inch
Nettovikt	2.35 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Antal poler 2

## Märkdata

Märkspänning	400 V	Märkström	41 A
Strömm med max. ledare	41 A		

## Materialdata

Grundläggande material Cu Zn Färgkod grå

## Mått

Delning i mm (P) 16.30 mm

## Systemparametrar

Utförande för rörlig överkopplingskena

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt skruvad explosionstestat utförande Nej

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		