



Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplings-skåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdraging.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändplatta för plintar, antracit, Höjd: 138 mm, Bredd: 3 mm, V-2, rastbar: Ja
Art.nr.	3835 120000
Typ	AP PPT/35
GTIN (EAN)	4008 190003364
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	71.15 mm	Byggdjup (tum)	2.8012 inch
Höjd	138 mm	Bygghöjd (tum)	5.4331 inch
Bredd	3 mm	Byggbredd (tum)	0.1181 inch
Nettovikt	49.37 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-50 °C...55 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Materialdata

Färgkod	antracit	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
---------	----------	--------------------------------	-----

Systemparametrar

Utförande	Ändplatta
-----------	-----------

Ytterligare tekniska data

rastbar	Ja	Monteringsanvisning	Direktmontage
---------	----	---------------------	---------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		