

Produktillustration



Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Montagefot för montageskena, antracit, PA 66, without, Bredd: 10 mm
Art.nr.	3835360000
Typ	TST PPT/35
GTIN (EAN)	4008190542641
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	43 mm	Byggdjup (tum)	1.6929 inch
Höjd	72.8 mm	Bygghöjd (tum)	2.8661 inch
Bredd	10 mm	Byggbredd (tum)	0.3937 inch
Nettovikt	12.7 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-50 °C...55 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	45173c19-8a33-4947-bc2b-512a20c76dcd

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Materialdata

Grundläggande material	PA 66	Färgkod	antracit
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

Mått

Gänga (inre)	without
--------------	---------

Systemparametrar

Utförande	till montageskenor
-----------	--------------------

Ytterligare tekniska data

rastbar	Nej	Monteringsanvisning	Direktmontage
---------	-----	---------------------	---------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		