


**FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



solcellsenergi säkringshållare för solcellsenergi applikationer

- För användning DC i solcellsmoduler upp till 1500V
- Monterad på DIN- skena
- För insats med cylindriska säkring länkar från 15A upp till 32A av 10x85mm gPV

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fotovoltaik, Säkringshållare, 1500 V, 10x85
Art.nr.	<a href="#">4000002613</a>
Typ	FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V
GTIN (EAN)	8430243419512
Förp.	10 items

## FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	67 mm	Byggdjup (tum)	2.6378 inch
Höjd	125 mm	Bygghöjd (tum)	4.9212 inch
Bredd	22.2 mm	Byggbredd (tum)	0.874 inch
Nettovikt	10 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-50°C to +90°C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	90 °C		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Säkringshållare anslutning

Antal anslutningar	2	Avisoleringslängd	9.5 mm
Åtdragningsmoment, max.	2.5 Nm	Åtdragningsmoment, min.	2 Nm
Anslutningstyp	Skruvanslutning	Ledarmaterial	Koppar
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 6	Ledardiameter, AWG, max.	AWG 17
Ledararea, fintrådig, min.	1 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådig, max.	16 mm <sup>2</sup>
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.	1 mm <sup>2</sup>	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.	16 mm <sup>2</sup>
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.	1 mm <sup>2</sup>	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.	16 mm <sup>2</sup>
Ledararea, entrådig, min.	1 mm <sup>2</sup>	Ledararea, entrådig, max.	16 mm <sup>2</sup>

## Säkringshållare tekniska data

Säkringsinsats	10 x 85 mm	Färgkod	Ijusblå
Indikering	utan LED	Säkringshållare (Hållarinsats)	svängbar
max. Ström	32 A	Antal potentialer	1
Effektförbrukning, max.	6.5 W	Montageskena obestyckad	TS 35
Märkstötspänning	6 kV	Överspänningskategori	III
Monteringstyp	TS 35		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

## FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

### 10x85 gPV



gPV 10×85 cylindriska säkringselement är utformade för att ge ett kompakt, säkert och ekonomiskt skydd för fotovoltaikmoduler (fältskydd) med spänning upp till 1 500 V DC. De skyddar mot både överbelastning och kortslutning (gPV-klass enligt kraven i IEC60269-6 och UL248-19).

### Allmänna beställningsdata

Typ	FUSE WSFL 10X85 15A 1K5...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">400002597</a>	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1500 V, 10x85, gPV, 15 A
GTIN (EAN)	8430243419611	
Förp.	50 ST	
Typ	FUSE WSFL 10X85 16A 1K5...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">400002609</a>	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1500 V, 10x85, gPV, 16 A
GTIN (EAN)	8430243419628	
Förp.	5 ST	
Typ	FUSE WSFL 10X85 20A 1K5...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">400002610</a>	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1500 V, 10x85, gPV, 20 A
GTIN (EAN)	8430243419635	
Förp.	50 ST	
Typ	FUSE WSFL 10X85 25A 1K5...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">400002611</a>	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1500 V, 10x85, gPV, 25 A
GTIN (EAN)	8430243419642	
Förp.	50 ST	
Typ	FUSE WSFL 10X85 30A 1K5...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">400005431</a>	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1500 V, 10x85, gPV, 30 A
GTIN (EAN)	8430243440424	
Förp.	50 ST	
Typ	FUSE WSFL 10X85 32A 1K5...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">400002612</a>	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1500 V, 10x85, gPV, 32 A
GTIN (EAN)	8430243419659	
Förp.	5 ST	
Typ	FUSE WSFL 10X85 35A 1K5...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">316428000</a>	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1500 V, 10x85, gPV, 35 A
GTIN (EAN)	4099987800327	
Förp.	5 ST	