

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



solcellsenergi säkringshållare för solcellsenergi applikationer

- För användning DC i solcellsmoduler upp till 1500V
- Monterad på DIN-skena
- För insats med cylindriska säkring länkar från 30A upp till 80A av 22x58mm gPV

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Fotovoltaik, Säkringshållare, 1500 V, 22x58, utan LED |
| Art.nr. | 4000003740 |
| Typ | FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A |
| GTIN (EAN) | 8430243427135 |
| Förp. | 6 items |

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 76.8 mm | Byggdjup (tum) | 3.0236 inch |
| Höjd | 126 mm | Bygghöjd (tum) | 4.9606 inch |
| Bredd | 35.6 mm | Byggbredd (tum) | 1.4016 inch |
| Nettovikt | 100 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|-------|
| Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C | Varaktig driftstemperatur, max. | 90 °C |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|-------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Säkringshållare anslutning

| | | | |
|--|-------------------|---|--------------------|
| Antal anslutningar | 2 | Avisoleringslängd | 14 mm |
| Åtdragningsmoment, max. | 2.8 Nm | Åtdragningsmoment, min. | 2 Nm |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning | Ledarmaterial | Koppar |
| Ledardiameter, AWG, min. | AWG 17 | Ledardiameter, AWG, max | AWG 2 |
| Ledararea, fintrådig, min. | 1 mm ² | Ledardiameter, fintrådig, max. | 35 mm ² |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. | 1 mm ² | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 35 mm ² |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 1 mm ² | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 35 mm ² |
| Ledararea, entrådig, min. | 1 mm ² | Ledararea, entrådig, max. | 35 mm ² |

Säkringshållare tekniska data

| | | | |
|-------------------------|------------|--------------------------------|----------|
| Säkringsinsats | 22 x 58 mm | Färgkod | vit |
| Indikering | utan LED | Säkringshållare (Hållarinsats) | svängbar |
| max. Ström | 80 A | Antal potentialer | 1 |
| Effektförbrukning, max. | 12.5 W | Montageskena obestyckad | TS 35 |
| Märkstötspänning | 6 kV | Överspänningskategori | III |
| Monteringstyp | TS 35 | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000899 | ETIM 9.0 | EC000899 |
| ETIM 10.0 | EC000899 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-13 | | |

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

22 x 58 gPV



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | FUSE WSFL 22X58 35A 1K5... | Utförande |
| Art.nr. | 2865970000 | Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1500 V, 22x58, gPV, 35 A |
| GTIN (EAN) | 4064675602415 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | FUSE WSFL 22X58 40A 1K5... | Utförande |
| Art.nr. | 4000003732 | Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1500 V, 22x58, gPV, 40 A |
| GTIN (EAN) | 8430243427142 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | FUSE WSFL 22X58 50A 1K5... | Utförande |
| Art.nr. | 4000003733 | Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1500 V, 22x58, gPV, 50 A |
| GTIN (EAN) | 8430243427159 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | FUSE WSFL 22X58 65A 1K5... | Utförande |
| Art.nr. | 4000003734 | Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A |
| GTIN (EAN) | 8430243427166 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | FUSE WSFL 22X58 70A 1K5... | Utförande |
| Art.nr. | 2873890000 | Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1500 V, 22x58, gPV, 70 A |
| GTIN (EAN) | 4064675647652 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | FUSE WSFL 22X58 75A 1K5... | Utförande |
| Art.nr. | 2870900000 | Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1500 V, 22x58, gPV, 75 A |
| GTIN (EAN) | 4064675636458 | |
| Förp. | 10 ST | |