

**FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



solcellsenergi säkringshållare för solcellsenergi applikationer

- För användning DC i solcellsmoduler upp till 1500V
- Monterad på DIN-skena
- För insats med cylindriska säkring länkar från 30A upp till 80A av 22x58mm gPV

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fotovoltaik, Säkringshållare, 1500 V, 22x58, utan LED
Art.nr.	<a href="#">4000003740</a>
Typ	FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A
GTIN (EAN)	8430243427135
Förp.	6 items

## FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	76.8 mm	Byggdjup (tum)	3.0236 inch
Höjd	126 mm	Bygghöjd (tum)	4.9606 inch
Bredd	35.6 mm	Byggbredd (tum)	1.4016 inch
Nettovikt	100 g		

## Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	90 °C
---------------------------------	--------	---------------------------------	-------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Säkringshållare anslutning

Antal anslutningar	2	Avisoleringslängd	14 mm
Åtdragningsmoment, max.	2.8 Nm	Åtdragningsmoment, min.	2 Nm
Anslutningstyp	Skruvanslutning	Ledarmaterial	Koppar
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 17	Ledardiameter, AWG, max	AWG 2
Ledararea, fintrådig, min.	1 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådig, max.	35 mm <sup>2</sup>
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.	1 mm <sup>2</sup>	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.	35 mm <sup>2</sup>
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.	1 mm <sup>2</sup>	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.	35 mm <sup>2</sup>
Ledararea, entrådig, min.	1 mm <sup>2</sup>	Ledararea, entrådig, max.	35 mm <sup>2</sup>

## Säkringshållare tekniska data

Säkringsinsats	22 x 58 mm	Färgkod	vit
Indikering	utan LED	Säkringshållare (Hållarinsats)	svängbar
max. Ström	80 A	Antal potentialer	1
Effektförbrukning, max.	12.5 W	Montageskena obestyckad	TS 35
Märkstötspänning	6 kV	Överspänningskategori	III
Monteringstyp	TS 35		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

## FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

### 22 x 58 gPV



### Allmänna beställningsdata

Typ	FUSE WSFL 22X58 35A 1K5...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2865970000</a>	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1500 V, 22x58, gPV, 35 A
GTIN (EAN)	4064675602415	
Förp.	10 ST	
Typ	FUSE WSFL 22X58 40A 1K5...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">4000003732</a>	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1500 V, 22x58, gPV, 40 A
GTIN (EAN)	8430243427142	
Förp.	10 ST	
Typ	FUSE WSFL 22X58 50A 1K5...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">4000003733</a>	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1500 V, 22x58, gPV, 50 A
GTIN (EAN)	8430243427159	
Förp.	10 ST	
Typ	FUSE WSFL 22X58 65A 1K5...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">4000003734</a>	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A
GTIN (EAN)	8430243427166	
Förp.	10 ST	
Typ	FUSE WSFL 22X58 70A 1K5...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2873890000</a>	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1500 V, 22x58, gPV, 70 A
GTIN (EAN)	4064675647652	
Förp.	10 ST	
Typ	FUSE WSFL 22X58 75A 1K5...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2870900000</a>	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1500 V, 22x58, gPV, 75 A
GTIN (EAN)	4064675636458	
Förp.	10 ST	