

FUSE WSFL 10X85 30A 1K5V GPV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



gPV 10×85 cylindriska säkringselement är utformade för att ge ett kompakt, säkert och ekonomiskt skydd för fotovoltaikmoduler (fältskydd) med spänning upp till 1 500 V DC. De skyddar mot både överbelastning och kortslutning (gPV-klass enligt kraven i IEC60269-6 och UL248-19).

Allmänna beställningsdata

Utförande	Fotovoltaik, Smältsäkringsinsats, 1500 V, 10x85, gPV, 30 A
Art.nr.	4000005431
Typ	FUSE WSFL 10X85 30A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	8430243440424
Förp.	50 items

FUSE WSFL 10X85 30A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	85 mm	Bygghöjd (tum)	3.3464 inch
Bredd	10.3 mm	Byggbredd (tum)	0.4055 inch
Nettovikt	18.07 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Säkringselement

Säkringslänksstandard	IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	Ström	30 A
Märkspänning DC	1500 V	Märkbrytförmåga	10 kA
Kontaktmaterial	försilvråd	Effektförbrukning, max.	5.5 W

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-02
ECLASS 15.0	27-14-20-02		