

PF RS 100 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profi ger dig en flexibel lösning för dina monteringsbehov, eftersom du kan montera både på DIN-skenan och i vägginfästningen. Denna mångsidighet underlättar integreringen i olika omgivningar och användningar. Kapslingen kan användas för Eurocard-kretskortsstandard. Profilen kan klippas till önskad storlek så att du kan anpassa den till just dina specifika behov. För särskilt tunga komponenter kan extra låsanordningar användas för att öka stabiliteten och därmed installationens säkerhet.

En annan praktisk egenskap är alternativet att använda en täckprofil för att skydda stora komponenter.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Profilhölje, RS 100 kiselgrå, Strängprofil, Bredd: 2000 mm
Art.nr.	4010870000
Typ	PF RS 100 GR 2000MM
GTIN (EAN)	4008190214562
Förp.	2 M

PF RS 100 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	19 mm	Byggdjup (tum)	0.748 inch
Höjd	104 mm	Bygghöjd (tum)	4.0945 inch
Bredd	2000 mm	Byggbredd (tum)	78.74 inch
Nettovikt	628 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-15 °C...40 °C
-----------------	----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Isoleringsmaterial	Polyvinylklorid
Yta	obehandlad	Grundläggande material	PVC

Allmänna data

Färgkod	kiselgrå	Skyddsklass	IP20 efter installation
Färgtabell (jämförbar)	RAL 7032	Gjutbarhet	Nej

Viktig hänvisningstext

Produktinformation

3 tillgängliga höjder för täckprofil och ändplattor:
 TS-montering utan kåpa: TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm
 TS-montering med låg kåpa: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm
 TS-montering med hög kåpa: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm
 Direkt montering, utan/ med låg/hög kåpa: 24 / 69 / 99 mm
 Mönsterkortets mått
 Tjocklek: 1,6 (±0,2) mm, bredd: 100 (+0,5) mm
 RS-sektionens mått = mönsterkortslängd - 4,5 mm
 ADP-sektionens mått= mönsterkortslängd - 1 mm
 Exempel:
 Mönsterkortets längd 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 159 mm

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

PF RS 100 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



PF RS 100 GR 2000MM


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

RF 180 - Montagefot



RS 100 Profi ger dig en flexibel lösning för dina monteringsbehov, eftersom du kan montera både på DIN-skenan och i vägginfästningen. Denna mångsidighet underlättar integreringen i olika omgivningar och användningar. Kapslingen kan användas för Eurocard-kretskortsstandard.


Profilen kan klippas till önskad storlek så att du kan anpassa den till just dina specifika behov. För särskilt tunga komponenter kan extra låsanordningar användas för att öka stabiliteten och därmed installationens säkerhet.

En annan praktisk egenskap är alternativet att använda en täckprofil för att skydda stora komponenter.

Allmänna beställningsdata

Typ	RF 180 GR 7032	Utförande
Art.nr.	1773400000	Montagefot, RS 80, RS 90, RS 100 kiselgrå, Clipsfötter för RS
GTIN (EAN)	4032248140602	80/90/100, Bredd: 17.5 mm
Förp.	20 ST	

AP 100 D - Ändplatta direktmontering



RS 100 Profi ger dig en flexibel lösning för dina monteringsbehov, eftersom du kan montera både på DIN-skenan och i vägginfästningen. Denna mångsidighet underlättar integreringen i olika omgivningar och användningar. Kapslingen kan användas för Eurocard-kretskortsstandard.

Profilen kan klippas till önskad storlek så att du kan anpassa den till just dina specifika behov. För särskilt tunga komponenter kan extra låsanordningar användas för att öka stabiliteten och därmed installationens säkerhet.

En annan praktisk egenskap är alternativet att använda en täckprofil för att skydda stora komponenter.

Allmänna beställningsdata

Typ	AP 100 D GR 7032	Utförande
Art.nr.	8817790000	Ändplatta, RS 100 kiselgrå, Ändplatta direktmontering på båda sidor,
GTIN (EAN)	4032248517756	Bredd: 22 mm
Förp.	20 ST	


PF RS 100 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

ADP 11 - täckprofil mellanstor



RS 100 Profi ger dig en flexibel lösning för dina monteringsbehov, eftersom du kan montera både på DIN-skenan och i vägginfästningen. Denna mångsidighet underlättar integreringen i olika omgivningar och användningar. Kapslingen kan användas för Eurocard-kretskortsstandard.


Profilen kan klippas till önskad storlek så att du kan anpassa den till just dina specifika behov. För särskilt tunga komponenter kan extra låsanordningar användas för att öka stabiliteten och därmed installationens säkerhet.

En annan praktisk egenskap är alternativet att använda en täckprofil för att skydda stora komponenter.

Allmänna beställningsdata

Typ	ADP 11	Utförande
Art.nr.	4169330000	Täckprofil, RS 100 transparent, Täckprofil med hög höjd, Bredd: 2000
GTIN (EAN)	4008190229030	mm
Förp.	2 M	

RS 100 - Profilkapsling



RS 100 Profi ger dig en flexibel lösning för dina monteringsbehov, eftersom du kan montera både på DIN-skenan och i vägginfästningen. Denna mångsidighet underlättar integreringen i olika omgivningar och användningar. Kapslingen kan användas för Eurocard-kretskortsstandard.

Profilen kan klippas till önskad storlek så att du kan anpassa den till just dina specifika behov. För särskilt tunga komponenter kan extra låsanordningar användas för att öka stabiliteten och därmed installationens säkerhet.

En annan praktisk egenskap är alternativet att använda en täckprofil för att skydda stora komponenter.

Allmänna beställningsdata

Typ	PTSC KB40X14	Utförande
Art.nr.	4019420000	Infästningsskruv (plint), 0.00 mm, Stål, Djup: 7 mm, Bredd: 16.9 mm,
GTIN (EAN)	4008190243029	Höjd: 7 mm
Förp.	100 ST	