

LKSC M2,9X13VZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 80-profilen ger dig ett brett utbud av alternativ, eftersom både montageskena och väggfästning är möjliga. Detta möjliggör en flexibel anpassning till dina rumsliga förhållanden och dina behov. För extra tunga komponenter kan extra låsfötter användas som ökar stabiliteten. En annan fördel av RS80-profilen är att den kan kapas individuellt till lämplig storlek. Detta ger dig friheten att designa systemen exakt efter dina behov.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Tillbehör, Krysspårsskruv
Art.nr.	4011200000
Typ	LKSC M2,9X13VZ
GTIN (EAN)	4032248415014
Förp.	100 items

LKSC M2,9X13VZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	5.6 mm	Byggdjup (tum)	0.2205 inch
Höjd	5.6 mm	Bygghöjd (tum)	0.2205 inch
Bredd	15.1 mm	Byggbredd (tum)	0.5945 inch
Nettovikt	0.65 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Materialdata

Yta	övriga	Grundläggande material	Stål
CTI (Comparative Tracking Index)	≥ 600		

Allmänna data

Färgkod	grå	Skyddsklass	IP20
Färgtabell (jämförbar)	RAL 7035	Gjutbarhet	Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

