


Produktillustration

Avbildning liknande

Allmänna beställningsdata

Utförande	RIDERSERIES, Relä, Antal kontakter: 1, Växlande-kontakt AgNi, Stickanslutning
Art.nr.	4064580000
Typ	RCH310024
GTIN (EAN)	4032248412655
Förp.	20 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Sista orderdatum	2025-06-30T00:00:00+02:00

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E522350

Mått och vikter

Djup	25.5 mm	Byggdjup (tum)	1.0039 inch
Höjd	29 mm	Bygghöjd (tum)	1.1417 inch
Bredd	12.6 mm	Byggbredd (tum)	0.4961 inch
Nettovikt	18 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Omgivningstemperatur	-40 °C...70 °C
Drifttemperatur		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Märkdata UL

Certifikat nr (cURus)	E522350
-----------------------	---------

Styrsida

Statusindikering	Nej
------------------	-----

Belastningssida

Kontakttyp	1 CO contact (AgNi)
------------	---------------------

Allmänna uppgifter

Färgkod	transparent
---------	-------------

Isolationskoordinater

Skyddsklass	IP40
-------------	------

Ytterligare information om godkännanden/normer

Certifikat nr. (VDE)	40015457	Certifikat nr (cURus)	E522350
----------------------	----------	-----------------------	---------

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik	Stickanslutning
------------------------	-----------------

Tekniska data**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		