

**PF RS 80 OR 2000MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profi ger dig en flexibel lösning för dina monteringsbehov, eftersom du kan montera både på DIN-skenan och i vägginfästningen. Denna mångsidighet underlättar integreringen i olika omgivningar och användningar. Kapslingen kan användas för Eurocard-kretskortsstandard. Profilen kan klippas till önskad storlek så att du kan anpassa den till just dina specifika behov. För särskilt tunga komponenter kan extra låsanordningar användas för att öka stabiliteten och därmed installationens säkerhet.

En annan praktisk egenskap är alternativet att använda en täckprofil för att skydda stora komponenter.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Profilhölje, RS 80 orange, Strängprofil, Bredd: 2000 mm
Art.nr.	<a href="#">4157440000</a>
Typ	PF RS 80 OR 2000MM
GTIN (EAN)	4008190225537
Förp.	2 M

## PF RS 80 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	15.7 mm	Byggdjup (tum)	0.6181 inch
Höjd	84 mm	Bygghöjd (tum)	3.3071 inch
Bredd	2000 mm	Byggbredd (tum)	78.74 inch
Nettovikt	210 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur -15 °C...40 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Isoleringsmaterial	Polyvinylklorid
Yta	obehandlad	Grundläggande material	PVC

## Allmänna data

Färgkod	orange	Skyddsklass	IP00
Färgtabell (jämförbar)	RAL 2000	Gjutbarhet	Nej

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation

3 tillgängliga höjder för täckprofil och ändplattor:  
 TS-montering utan kåpa: TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm  
 TS-montering med låg kåpa: TS 32 = 72 mm, TS 35x7,5 = 67,5 mm  
 TS-montering med hög kåpa: TS 32 = 91 mm, TS 35x7,5 = 86,5 mm  
 Direkt montering, utan/ med låg/hög kåpa: 17 / 44 / 63 mm  
 Mönsterkortets mått: tjocklek 1,6 (±0,2) mm, bredd: 67,8 (+0,2) mm  
 RS-sektionens mått = mönsterkortslängd - 4,5 mm  
 ADP-sektion s mått= mönsterkortslängd - 2 mm  
 Exempel:  
 mönsterkortslängd 160 mm, RS-sektion = 155,5 mm, ADP-sektion = 158 mm

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		



## PF RS 80 OR 2000MM


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

### AP 80 - Ändplatta



RS 100 Profi ger dig en flexibel lösning för dina monteringsbehov, eftersom du kan montera både på DIN-skenan och i vägginfästningen. Denna mångsidighet underlättar integreringen i olika omgivningar och användningar. Kapslingen kan användas för Eurocard-kretskortsstandard.


Profilen kan klippas till önskad storlek så att du kan anpassa den till just dina specifika behov. För särskilt tunga komponenter kan extra låsanordningar användas för att öka stabiliteten och därmed installationens säkerhet.

En annan praktisk egenskap är alternativet att använda en täckprofil för att skydda stora komponenter.

#### Allmänna beställningsdata

Typ	AP 80 OR 2000	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1324260000</a>	Ändplatta, RS 80 orange, Ändplatta på båda sidor, Bredd: 12.3 mm
GTIN (EAN)	4008190181932	
Förp.	20 ST	

### AP 80 D - Ändplatta direktmontering



RS 100 Profi ger dig en flexibel lösning för dina monteringsbehov, eftersom du kan montera både på DIN-skenan och i vägginfästningen. Denna mångsidighet underlättar integreringen i olika omgivningar och användningar. Kapslingen kan användas för Eurocard-kretskortsstandard.

Profilen kan klippas till önskad storlek så att du kan anpassa den till just dina specifika behov. För särskilt tunga komponenter kan extra låsanordningar användas för att öka stabiliteten och därmed installationens säkerhet.

En annan praktisk egenskap är alternativet att använda en täckprofil för att skydda stora komponenter.

#### Allmänna beställningsdata

Typ	AP 80 D OR 2000	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1324360000</a>	Ändplatta, RS 80 orange, Ändplatta direktmontering på båda sidor, Bredd: 17 mm
GTIN (EAN)	4008190094898	
Förp.	20 ST	

## PF RS 80 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## AP RF 80 LI - Ändplatta montering på DIN-skena, vänster sida



RS 100 Profi ger dig en flexibel lösning för dina monteringsbehov, eftersom du kan montera både på DIN-skenan och i vägginfästningen. Denna mångsidighet underlättar integreringen i olika omgivningar och användningar. Kapslingen kan användas för Eurocard-kretskortsstandard.

Profilen kan klippas till önskad storlek så att du kan anpassa den till just dina specifika behov. För särskilt tunga komponenter kan extra låsanordningar användas för att öka stabiliteten och därmed installationens säkerhet.

En annan praktisk egenskap är alternativet att använda en täckprofil för att skydda stora komponenter.

## Allmänna beställningsdata

Typ	AP RF 80 LI 2025	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8156210000</a>	Ändplatta, RS 80 kiselgrå, Ändplatta DIN-skena vänster, Bredd: 30
GTIN (EAN)	4008190978198	mm
Förp.	20 ST	

## AP RF 80 RE - Ändplatta montering på DIN-skena, höger sida



RS 100 Profi ger dig en flexibel lösning för dina monteringsbehov, eftersom du kan montera både på DIN-skenan och i vägginfästningen. Denna mångsidighet underlättar integreringen i olika omgivningar och användningar. Kapslingen kan användas för Eurocard-kretskortsstandard.

Profilen kan klippas till önskad storlek så att du kan anpassa den till just dina specifika behov. För särskilt tunga komponenter kan extra låsanordningar användas för att öka stabiliteten och därmed installationens säkerhet.

En annan praktisk egenskap är alternativet att använda en täckprofil för att skydda stora komponenter.

## Allmänna beställningsdata

Typ	AP RF 80 RE 2025	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8156200000</a>	Ändplatta, RS 80 kiselgrå, Ändplatta DIN-skena höger, Bredd: 30 mm
GTIN (EAN)	4008190175740	
Förp.	20 ST	

## PF RS 80 OR 2000MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

### RF 180 - Montagefot



RS 100 Profi ger dig en flexibel lösning för dina monteringsbehov, eftersom du kan montera både på DIN-skenan och i vägginfästningen. Denna mångsidighet underlättar integreringen i olika omgivningar och användningar. Kapslingen kan användas för Eurocard-kretskortsstandard.


Profilen kan klippas till önskad storlek så att du kan anpassa den till just dina specifika behov. För särskilt tunga komponenter kan extra låsanordningar användas för att öka stabiliteten och därmed installationens säkerhet.

En annan praktisk egenskap är alternativet att använda en täckprofil för att skydda stora komponenter.

#### Allmänna beställningsdata

Typ	RF 180 OR 2000	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1324460000</a>	Montagefot, RS 80, RS 90, RS 100 orange, Clipsfötter för RS
GTIN (EAN)	4008190159870	80/90/100, Bredd: 17.5 mm
Förp.	20 ST	

### RS 80 - Profilkapsling



RS 80-profilen ger dig ett brett utbud av alternativ, eftersom både montageskena och vägginfästning är möjliga. Detta möjliggör en flexibel anpassning till dina rumsliga förhållanden och dina behov. För extra tunga komponenter kan extra låsfötter användas som ökar stabiliteten.

En annan fördel av RS80-profilen är att den kan kapas individuellt till lämplig storlek. Detta ger dig friheten att designa systemen exakt efter dina behov.

#### Allmänna beställningsdata

Typ	LKSC M2,9X13VZ	Utförande
Art.nr.	<a href="#">4011200000</a>	Tillbehör, Krysspårsskruv
GTIN (EAN)	4032248415014	
Förp.	100 ST	