

RKDG D11 PT6


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Intelligenta kabeldragningslösningar kan spara värdefull tid och pengar.

Modulsystemet FieldPower® har rätt lösning för varje kabeluppgift.

Vikbara tätningar för användning av förkonfektionerade kablar

Tätningar tillgängliga med M16 och M20 anslutningsgängintegration av drifts- och signalanordningar i tätningen är möjliga

Allmänna beställningsdata

Utförande	FieldPower® tätningsinsats, Vikbar tätning, IP65 med motsvarande kapsling, IP 65, med motsvarande kapsling, EPDM
Art.nr.	4323210000
Typ	RKDG D11 PT6
GTIN (EAN)	4032248641215
Förp.	10 items

RKDG D11 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	18 mm	Byggdjup (tum)	0.7087 inch
Höjd	33.8 mm	Bygghöjd (tum)	1.3307 inch
Bredd	46.7 mm	Byggbredd (tum)	1.8386 inch
Nettovikt	25 g		

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C Drifttemperatur -40 °C...85 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Grundläggande material	EPDM	Silikon	Nej
Färgkod	svart	Byggform	Vikbar tätning
Skyddsklass	IP65 med motsvarande kapsling, IP 65, med motsvarande kapsling	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Inbyggnadsläge, monteringsanvisning	i FieldPower® förslutningsplats	Ledningstyp	rund
Kabeldiameter utsidan min.	9 mm	Kabeldiameter utsidan max.	11 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		