



Intelligenta kabeldragningslösningar kan spara värdefull tid och pengar.

Modulsystemet FieldPower® har rätt lösning för varje kabeluppgift.

Vikbara tätningar för användning av förkonfektionerade kablar

Tätningar tillgängliga med M16 och M20 anslutningsgångintegration av drifts- och signalanordningar i tätningen är möjliga

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | FieldPower® tätningsinsats, Neutral tätning, IP65, med motsvarande kapsling, EPDM |
| Art.nr. | 4323240000 |
| Typ | DG D0 PT6 |
| GTIN (EAN) | 4032248641246 |
| Förp. | 10 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 18 mm | Byggdjup (tum) | 0.7087 inch |
| Höjd | 33.8 mm | Bygghöjd (tum) | 1.3307 inch |
| Bredd | 46.7 mm | Byggbredd (tum) | 1.8386 inch |
| Nettovikt | 27 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Lagertemperatur | -40 °C...85 °C | Drifttemperatur | -40 °C...85 °C |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Grundläggande material | EPDM | Silikon | Nej |
| Färgkod | svart | Byggform | Neutral tätning |
| Skyddsklass | IP65, med motsvarande kapsling | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
| Inbyggnadsläge, monteringsanvisning | i FieldPower® förslutningsplats | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002624 | ETIM 9.0 | EC002624 |
| ETIM 10.0 | EC002624 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 | | |