



Intelligenta kabeldragningslösningar kan spara värdefull tid och pengar.

Modulsystemet FieldPower® har rätt lösning för varje kabeluppgift.

Vikbara tätningar för användning av förkonfektionerade kablar

Tätningar tillgängliga med M16 och M20 anslutningsgångintegration av drifts- och signalanordningar i tätningen är möjliga

Allmänna beställningsdata

Utförande	FieldPower® tätningsinsats, Neutral tätning, IP65, med motsvarande kapsling, EPDM
Art.nr.	4323240000
Typ	DG D0 PT6
GTIN (EAN)	4032248641246
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	18 mm	Byggdjup (tum)	0.7087 inch
Höjd	33.8 mm	Bygghöjd (tum)	1.3307 inch
Bredd	46.7 mm	Byggbredd (tum)	1.8386 inch
Nettovikt	27 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Drifttemperatur	-40 °C...85 °C
-----------------	----------------	-----------------	----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Grundläggande material	EPDM	Silikon	Nej
Färgkod	svart	Byggform	Neutral tätning
Skyddsklass	IP65, med motsvarande kapsling	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Inbyggnadsläge, monteringsanvisning	i FieldPower® förslutningsplats		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		