

## RKDG D9 PT6


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Intelligenta kabeldragningslösningar kan spara värdefull tid och pengar.

Modulsystemet FieldPower® har rätt lösning för varje kabeluppgift.

Vikbara tätningar för användning av förkonfektionerade kablar

Tätningar tillgängliga med M16 och M20 anslutningsgängintegration av drifts- och signalanordningar i tätningen är möjliga

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	FieldPower® tätningsinsats, Vikbar tätning, IP65 med motsvarande kapsling, IP65, med motsvarande kapsling, EPDM
Art.nr.	<a href="#">4329610000</a>
Typ	RKDG D9 PT6
GTIN (EAN)	4032248668687
Förp.	10 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	18 mm	Byggdjup (tum)	0.7087 inch
Höjd	33.8 mm	Bygghöjd (tum)	1.3307 inch
Bredd	46.7 mm	Byggbredd (tum)	1.8386 inch
Nettovikt	26.2 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Drifttemperatur	-40 °C...85 °C
-----------------	----------------	-----------------	----------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna uppgifter

Grundläggande material	EPDM	Silikon	Nej
Färgkod	svart	Byggform	Vikbar tätning
Skyddsklass	IP65 med motsvarande kapsling, IP65, med motsvarande kapsling	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Inbyggnadsläge, monteringsanvisning	i FieldPower® förslutningsplats	Ledningstyp	rund
Kabeldiameter utsidan min.	7 mm	Kabeldiameter utsidan max.	9 mm

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		