


**RKDG D9 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Intelligenta kabeldragningslösningar kan spara värdefull tid och pengar.

Modulsystemet FieldPower® har rätt lösning för varje kabeluppgift.

Vikbara tätningar för användning av förkonfektionerade kablar

Tätningar tillgängliga med M16 och M20 anslutningsgängintegration av drifts- och signalanordningar i tätningen är möjliga

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | FieldPower® tätningsinsats, Vikbar tätning, IP65 med motsvarande kapsling, IP 65, med motsvarande kapsling, EPDM |
| Art.nr.    | <a href="#">4329610000</a>   |
| Typ        | RKDG D9 PT6  |
| GTIN (EAN) | 4032248668687  |
| Förp.      | 10 items   |

## Technical data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 18 mm   | Byggdjup (tum)  | 0.7087 inch |
| Höjd      | 33.8 mm | Bygghöjd (tum)  | 1.3307 inch |
| Bredd     | 46.7 mm | Byggbredd (tum) | 1.8386 inch |
| Nettovikt | 26.2 g  |                 |             |

## Temperaturer

|                 |                |                 |                |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Lagertemperatur | -40 °C...85 °C | Drifttemperatur | -40 °C...85 °C |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna uppgifter

|                                     |  |                                |                |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| Grundläggande material              | EPDM   | Silikon                        | Nej            |
| Färgkod                             | svart  | Byggform                       | Vikbar tätning |
| Skyddsklass                         | IP65 med motsvarande kapsling, IP 65, med motsvarande kapsling | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB             |
| Inbyggnadsläge, monteringsanvisning | i FieldPower® förslutningsplats                                | Ledningstyp                    | rund           |
| Kabeldiameter utsidan min.          | 7 mm   | Kabeldiameter utsidan max.     | 9 mm           |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002624    | ETIM 9.0    | EC002624    |
| ETIM 10.0   | EC002624    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 |             |             |