

RS PLC IPC-620 22-POINTS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Punkt-till-punkt-anslutning**

- Omvandling mellan IPC-620-kontakt och kontaktdon
- 12-22-24-34-38 poäng

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	6720000788
Typ	RS PLC IPC-620 22-POINTS
GTIN (EAN)	4050118485806
Förp.	1 items

RS PLC IPC-620 22-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	61 mm	Byggdjup (tum)	2.4016 inch
Höjd	266 mm	Bygghöjd (tum)	10.4724 inch
Bredd	29 mm	Byggbredd (tum)	1.1417 inch
Nettovikt	1000 g		

Temperaturer

Lagertemperatur 0...50 °C Drifttemperatur 0...50 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

Anslutningsdata

Anslutning (fäldsida) Card edge

Anslutningsdata

Antal poler (styrningssida)	22-polig	Anslutning (fäldsida)	Card edge
Anslutning (styrsida)	3,5 delning S2L anslutning		

Märkdata

Driftspänning 150 V Maximal ström per kanal 5 A

Isolationskoordinater (EN50178)

Nedsmutningsgrad 2

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

RS PLC IPC-620 22-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

