

**MODICON QUANTUM MIG MOD,40 POL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	6720001822
Typ	<a href="#">MODICON QUANTUM MIG MOD,40 POL</a>
GTIN (EAN)	405011872982
Förp.	1 items

## MODICON QUANTUM MIG MOD,40 POL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	76 mm	Byggdjup (tum)	2.9921 inch
Höjd	250 mm	Bygghöjd (tum)	9.8425 inch
Bredd	41 mm	Byggbredd (tum)	1.6142 inch
Nettovikt	336.16 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	0...50 °C	Drifttemperatur	0...50 °C
Temperaturområde för användning	-20...50 °C		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Märkdata UL

Drifttemperatur UL, min.	0 °C	Drifttemperatur UL, max	50 °C
Märkström I <sub>max</sub> .	4 A	Märkspänning UN	125V AC / 125V DC max.

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		