


ACT20P-TCI-2AO-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration, Bildliknande**

ACT20P: Den flexibla lösningen

- Exakta och mycket funktionella signalomvandlare
- Lösgöringsarmar förenklar hanteringen

Allmänna beställningsdata

Utförande	Temperaturomvandlare, Signalduplikator/-isolator, Ingång : Temperatur, termoelement, Utgång : 2 x 0(4) - 20 mA
Art.nr.	7760054188
Typ	ACT20P-TCI-2AO-P
GTIN (EAN)	4064675044925
Förp.	1 items

ACT20P-TCI-2AO-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

Nettovikt 130 g

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Drifttemperatur	-20 °C...60 °C
Fuktighet	5...95 % (ingen daggbildning)		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Ingång

Sensor	Thermocouple Type T,E,J,K,N,R,S,B	Antal ingångar	1
Temperatur - ingångsområde	Konfigurerbar, T: (-200...+400 °C), E: (-100...+1000 °C), J: (-100...+1200 °C), K: (-180...+1372 °C), N: (-180...+1300 °C), R: (-50...+1760 °C), S: (-50...+1760 °C), B: +100...+1820 °C, min. mätområde 50 °C (TC)		

Utgång

Antal utgångar	2	Lastmotstånd ström	<300 Ω, Per kanal
Ledarbrottsavkännare	Ja, Utgång värde: 22 mA	Typ	aktiv, Den anslutna styrningen måste vara passiv
Utgångsström	2 x 0 (4)...20 mA		

Allmänna uppgifter

noggrannhet	0,5 °C/0,1 % av ändvärde	Skyddsklass	IP20
Matningsspänning	24 V DC ± 20 %	Svarstid	≤1s
Strömuttagning	<65 mA @ IOU = 20 mA	Montageskena obestyckad	TS 35
Ineffekt	ca. 1,5 W	Konfiguration	Med gratis programvara ACT20P TOOL PACK, Kräver konfigurationsadapter 8978580000 CBX200 USB, + 2907490000 ADAPTER CBX200 - MINI USB
Höjdområde för drift	≤ 2000 m		

ACT20P-TCI-2AO-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Isolationskoordination**

Stöthållspänning	4 kV (1,2/50 µs)	EMC-Normer	EN 61326-1
Provspänning	0.3 kV	Isolationsspänning	2 kV ingångar / utgångar / försörjning
Märkspänning	300 V		


Anslutningsdata

Anslutningstyp	PUSH IN	Anslutningsområde, märkarea	2.5 mm ²
Anslutningsområde, min.	0.5 mm ²	Anslutningsområde, max.	2.5 mm ²
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 30	Ledardiameter, AWG, max	AWG 14


Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002919	ETIM 9.0	EC002919
ETIM 10.0	EC002919	ECLASS 14.0	27-21-01-29
ECLASS 15.0	27-21-01-29		


Connection diagram



Profilritning



PUSH IN technology



ACT20P-TCI-2AO-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04	Utförande
Art.nr.	1082540000	ESG, Apparatmärkning x 20 mm, PA 66, Färgkod: vit, jackbar
GTIN (EAN)	4032248845439	
Förp.	200 ST	
Typ	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	Utförande
Art.nr.	1912130000	ESG, Apparatmärkning x 13.5 mm, PA 66, Färgkod: transparent, jackbar
GTIN (EAN)	4032248541164	
Förp.	5 ST	

Programmeringsadapter



Allmänna beställningsdata

Typ	CBX200 USB	Utförande
Art.nr.	8978580000	
GTIN (EAN)	4032248813759	
Förp.	1 ST	
Typ	ADAPTER CBX200 - MINI U...	Utförande
Art.nr.	2907490000	
GTIN (EAN)	4099986188617	
Förp.	1 ST	