

RIM 2 24/60VDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Jackbara skyddsmoduler för D-SERIES reläsocklar med alternativa skyddsfunktioner.

- Med grön LED och släckdiod

Allmänna beställningsdata

Utförande	D-SERIES, LED-modul med frihjulsdiod, Märkstyrspänning: 24...60 V DC, Stickanslutning
Art.nr.	7760056016
Typ	RIM 2 24/60VDC
GTIN (EAN)	4032248878123
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E312083

Mått och vikter

Djup	32 mm	Byggdjup (tum)	1.2598 inch
Höjd	8.6 mm	Bygghöjd (tum)	0.3386 inch
Bredd	12.4 mm	Byggbredd (tum)	0.4882 inch
Nettovikt	2 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Märkdata UL

Certifikat nr (cURus)	E312083
-----------------------	---------

Styrsida

Märkstyrspänning	24...60 V DC	Statusindikering	Grön LED
Skyddskoppling	Frihjulsdiod		

Allmänna uppgifter

Färgkod	svart	
UL94 brännbarhetsklass för komponent	Komponent UL94 brännbarhetsklass	Kapsling V-2

Ytterligare information om godkännanden/normer

Certifikat nr. (CSA)	80107692	Certifikat nr (cURus)	E312083
----------------------	----------	-----------------------	---------

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik	Stickanslutning
------------------------	-----------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Ritningar

Kopplingsbild



Dimensional drawing

