

RIM 2 110/230VDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Avbildning liknande

Jackbara skyddsmoduler för D-SERIES reläsocklar med alternativa skyddsfunktioner.

- Med grön LED och släckdiod

Allmänna beställningsdata

Utförande	D-SERIES, LED-modul med frihjulsdiod, Märkstyrspänning: 110...230 V DC, Stickanslutning
Art.nr.	7760056017
Typ	RIM 2 110/230VDC
GTIN (EAN)	4032248896615
Förp.	10 items

RIM 2 110/230VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E312083

Mått och vikter

Djup	32 mm	Byggdjup (tum)	1.2598 inch
Höjd	8.6 mm	Bygghöjd (tum)	0.3386 inch
Bredd	12.4 mm	Byggbredd (tum)	0.4882 inch
Nettovikt	2.1 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Märkdata UL

Certifikat nr (cURus)	E312083
-----------------------	---------

Styrsida

Märkstyrspänning	110...230 V DC	Statusindikering	Grön LED
Skyddskoppling	Frihjulsdiod		

Allmänna uppgifter

Färgkod	svart	
UL94 brännbarhetsklass för komponent	Komponent UL94 brännbarhetsklass	Kapsling V-2

Ytterligare information om godkännanden/normer

Certifikat nr. (CSA)	80107692	Certifikat nr (cURus)	E312083
----------------------	----------	-----------------------	---------

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik	Stickanslutning
------------------------	-----------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Ritningar

Kopplingsbild



Dimensional drawing

