

PAC-RX3I-UNI-U-V0-2M5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

De förkonfektionerade PAC-kablarna skapar en elektrisk och logisk förbindelse mellan PLC och PLC-gränssnitten.

Dessa kablar består av följande komponenter:

- Tillverkarens PLC-kontakt.
- Flerpolig LIYY eller LY YCY (skärmad) kabel med 0,14 mm² eller 0,25 mm² area.
- Bandkabelkontakt, D-sub eller RSV, för anslutning till gränssnittet. Kablarna provas automatiskt vad avser genomgång och isolering för att garantera den funktionalitet som de utformats för.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	7789842025
Typ	PAC-RX3I-UNI-U-V0-2M5
GTIN (EAN)	4099986635166
Förp.	1 items

PAC-RX3I-UNI-U-V0-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	546 g
-----------	-------

Temperaturer

Lagertemperatur	-10...60 °C	Drifttemperatur	-10...50 °C
-----------------	-------------	-----------------	-------------

Allmänna data

Kabellängd	2.5 m	Lämplig för	digitala signaler
Grundläggande material	PVC	Kabel	Kabel LiYY
Antal poler, min.	36 poler	Ytterdiameter	11,2 ± 1 mm
PLC-gränssnitt	GEFANUC IC694TBS032 36P	Ledararea	0.25 mm ²

Elektriska data

Totalström max.	0.125 A	Högspänningstest	1 KV/1s
Motstånd	≤ 80 mΩ/m	Driftsspänning	≤ 250 V DC ≤ 250 V AC

Märkdata UL

Totalström max.	0.125 A
-----------------	---------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		