

**PAC-RX3I-UNI-U-V0-5M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

De förkonfektionerade PAC-kablarna skapar en elektrisk och logisk förbindelse mellan PLC och PLC-gränssnitten. Dessa kablar består av följande komponenter:

- Tillverkarens PLC-kontakt.
- Flerpolig LIYY eller LY YCY (skärmad) kabel med 0,14 mm<sup>2</sup> eller 0,25 mm<sup>2</sup> area.
- Bandkabelkontakt, D-sub eller RSV, för anslutning till gränssnittet. Kablarna provas automatiskt vad avser genomgång och isolering för att garantera den funktionalitet som de utformats för.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
|            |                                      |
| Art.nr.    | 7789842050                           |
| Typ        | <a href="#">PAC-RX3I-UNI-U-V0-5M</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986635197                        |
| Förp.      | 1 items                              |

## PAC-RX3I-UNI-U-V0-5M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |        |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 1001 g |
|-----------|--------|

## Temperaturer

|                 |             |                 |             |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Drifttemperatur | -10...50 °C |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|

## Allmänna data

|                        |                            |               |                      |
|------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| Kabellängd             | 5 m                        | Lämplig för   | digitala signaler    |
| Grundläggande material | PVC                        | Kabel         | Kabel LiYY           |
| Antal poler, min.      | 36 poler                   | Ytterdiameter | 11,2 ± 1 mm          |
| PLC-gränssnitt         | GEFANUC IC694TBS032<br>36P | Ledararea     | 0.25 mm <sup>2</sup> |

## Elektriska data

|                 |           |                  |                       |
|-----------------|-----------|------------------|-----------------------|
| Totalström max. | 0.125 A   | Högspänningstest | 1 KV/1s               |
| Motstånd        | ≤ 80 mΩ/m | Driftsspänning   | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |

## Märkdata UL

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Totalström max. | 0.125 A |
|-----------------|---------|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |