


**C300-32B-F-2S-M50-8M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Avbildning liknande

De förkonfektionerade kablarna ger en enkel, snabb och felfri anslutning mellan IOTA (Input Output Terminal Assemblies) på Honeywells C300 och Weidmüllers FTA (Field Terminal Assembly).

Kablarna kan levereras med enkla eller dubbla kontakter, eller utan kontakter.

Kapslingen underlättar hanteringen och ger en robust anslutning till IOTA. Dessutom kan kablar med olika ledarearea och längder upp till 50 m användas.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Utförande  | Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm <sup>2</sup> |
| Art.nr.    | <a href="#">7789895080</a>                                      |
| Typ        | C300-32B-F-2S-M50-8M                                            |
| GTIN (EAN) | 4032248233328                                                   |
| Förp.      | 1 items                                                         |

**C300-32B-F-2S-M50-8M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Godkännanden**

ROHS Uppfyllelse

**Mått och vikter**

Nettovikt 3246 g

**Temperaturer**

Lagertemperatur -10...60 °C Drifttemperatur -10...50 °C

**Miljööverensstämmelse för produkt**RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent**Allmänna data**

|                        |                                    |                   |                                          |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Kabellängd             | 8 m                                | Lämplig för       | digitala signaler                        |
| Grundläggande material | PVC                                | Kabel             | Kabel LiYCY                              |
| Anslutning gränssnitt  | SP-BLZP 5.08 32P med snifferklämma | Antal poler, min. | 32 poler                                 |
| Ytterdiameter          | 15,75 ± 1 mm                       | PLC-gränssnitt    | H0.50/10 (FERRULES 0.50mm <sup>2</sup> ) |
| Ledararea              | 0.50 mm <sup>2</sup>               |                   |                                          |

**Elektriska data**

|                                       |           |                        |                       |
|---------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|
| Totalström max.                       | 7 A       | Högspänningstest       | 1 KV/1s               |
| Tillåten strömstyrka per ledare, max. | 1 A       | Märkspänning           | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac   |
| Motstånd                              | ≤ 39 mΩ/m | Driftspänning          | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |
| Kapacitet ledare/ledare               | 300 pF/m  | Kapacitet ledare/skärm | 300 pF/m              |

**Klassificeringar**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |