


**ZTR 2.5/4AN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

I vissa applikationer är det vettigt att lägga till en testpunkt eller ett frångkopplingselement till genomgångsplinten för testning och säkerhetsändamål. Med testfrånkopplingsplintar mäter du strömkretsar utan spänning. Även om bortkopplingspunkterna frigörings- och krypavstånd inte bedöms i dimensionella termer, måste den angivna nominella märkstötspänningen bevisas.

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | Frånskiljbar provningsplint, Fjäderslutning, 2.5 mm <sup>2</sup> , 400 V, 16 A, svängbar, mörkbeige |
| Art.nr.    | <a href="#">7920900000</a>  |
| Typ        | ZTR 2.5/4AN   |
| GTIN (EAN) | 4032248279005   |
| Förp.      | 50 items  |

## ZTR 2.5/4AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat nr. (UR)   | E60693                       |
| Certifikat nr (cURus) | E60693                       |

## Mått och vikter

|                             |             |                |             |
|-----------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Djup                        | 38.5 mm     | Byggdjup (tum) | 1.5157 inch |
| Byggdjup inkl. montageskena | 41 mm       | Höjd           | 82.5 mm     |
| Bygghöjd (tum)              | 3.248 inch  | Bredd          | 5.1 mm      |
| Byggbredd (tum)             | 0.2008 inch | Nettovikt      | 6.28 g      |

## Temperaturer

|                                 |                |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur                 | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur            | -50 °C...75 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C         | Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C         |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänt

|                          |        |                     |               |
|--------------------------|--------|---------------------|---------------|
| Ledardiameter, AWG, max  | AWG 12 | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| Ledardiameter, AWG, min. | AWG 30 | Normer              | IEC 60947-7-1 |
| Montageskena obestyckad  | TS 35  |                     |               |

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

|  |                      |   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Tolkdorn enligt 60 947-1                             | A2                   | Ledardiameter, AWG, max                             | AWG 12               |
| Anslutningsriktning                                  | övre                 | Avisoleringslängd                                   | 10 mm                |
| Anslutningstyp 2                                     | Fjäderanslutning     | Anslutningstyp                                      | Fjäderanslutning     |
| Antal anslutningar                                   | 4                    | Anslutningsområde, max.                             | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Anslutningsområde, min.                              | 0.05 mm <sup>2</sup> | Klingmått   | 6 x 3,5 mm           |
| Ledardiameter, AWG, min.                             | AWG 30               | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0.05 mm <sup>2</sup> | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.  | 0.05 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, fintrådig, max.                      | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Ledararea, fintrådig, min.                           | 0.05 mm <sup>2</sup> | Anslutningsarea, flertrådig, max.                   | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Anslutningsarea, flertrådig, min.                    | 0.05 mm <sup>2</sup> | Ledararea, entrådlig, max.                          | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Ledararea, entrådlig, min.                           | 0.05 mm <sup>2</sup> | Anslutningsarea, fintrådig, min.                    | 0.05 mm <sup>2</sup> |

## Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

|   |                     |  |                  |
|---|---------------------|--|------------------|
| Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, ytterligare anslutning, max. | 1.5 mm <sup>2</sup> | Anslutningstyp, ytterligare anslutning | Fjäderanslutning |
|---|---------------------|--|------------------|

## ZTR 2.5/4AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Märkdata

|   |                     |                  |               |
|---|---------------------|------------------|---------------|
| Märkarea                                | 2.5 mm <sup>2</sup> | Märkspänning     | 400 V         |
| Märkspänning DC                         | 400 V               | Märkström        | 16 A          |
| Ström med max. ledare                   | 16 A                | Normer           | IEC 60947-7-1 |
| Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1.33 mΩ             | Märkstötspänning | 6 kV          |
| Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x      | 0.77 W              | Nedsmutningsgrad | 3             |

## Märkdata enligt CSA

|                        |        |                        |                |
|------------------------|--------|------------------------|----------------|
| Ledararea max. (CSA)   | 12 AWG | Spänning grupp C (CSA) | 300 V          |
| Ström Gr C (CSA)       | 10 A   | Certifikat nr. (CSA)   | 200039-1152892 |
| Spänning grupp B (CSA) | 300 V  | Ström Gr B (CSA)       | 10 A           |
| Ledararea min. (CSA)   | 26 AWG |                        |                |

## Märkdata enligt UL

|   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) | 12 AWG | Spänning grupp B (cURus)                | 300 V  |
| Spänning grupp D (cURus)                | 300 V  | Certifikat nr (cURus)                   | E60693 |
| Ledarstorlek Field wiring min (cURus)   | 30 AWG | Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) | 30 AWG |
| Ström grupp B (cURus)                   | 10 A   | Ström Grupp D (cURus)                   | 10 A   |
| Ledarstorlek Field wiring max (cURus)   | 12 AWG | Ledarstorlek Factory wiring max (UR)    | 12 AWG |
| Ström Gr D (UR)                         | 10 A   | Ledarstorlek Factory wiring min (UR)    | 30 AWG |
| Certifikat nr. (UR)                     | E60693 | Ledarstorlek Field wiring min (UR)      | 30 AWG |
| Spänning grupp D (UR)                   | 300 V  | Ledarstorlek Field wiring max (UR)      | 12 AWG |

## Materialdata

|                                |       |         |           |
|--------------------------------|-------|---------|-----------|
| Grundläggande material         | Wemid | Färgkod | mörkbeige |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0   |         |           |

## Systemparametrar

|                               |  |                              |     |
|-------------------------------|--|------------------------------|-----|
| Utförande                     | Fjäderanslutning, Distanshållare, för jackbar överkoppling, öppen på en sida | Ändplatta krävs              | Ja  |
| Antal potentialer             | 1  | Antal våningar               | 1   |
| Antal klämställena per våning | 4  | Antal potentialer per våning | 1   |
| Nivåer internt överkopplade   | Nej  | PE-anslutning                | Nej |
| Montageskena obestyckad       | TS 35  | N-Funktion                   | Nej |
| PE-Funktion                   | Nej  | PEN-Funktion                 | Nej |


## Ytterligare tekniska data

|                            |       |                     |               |
|----------------------------|-------|---------------------|---------------|
| Öppna sidor                | höger | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej   | Monteringstyp       | ihakad        |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000902    | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ETIM 10.0   | EC000902    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 |             |             |

**Ritningar**



## ZTR 2.5/4AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingsystem för modulär plintar.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | ZQV 2.5/2                  | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1608860000</a> | Z-Serie, Överkoppling, 24 A                         |
| GTIN (EAN) | 4008190123680              |   |
| Förp.      | 60 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5/3                  | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1608870000</a> | Tillbehör, Överkoppling, 24 A                       |
| GTIN (EAN) | 4008190061630              |   |
| Förp.      | 60 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5/4                  | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1608880000</a> | Tillbehör, Överkoppling, 24 A                       |
| GTIN (EAN) | 4008190082208              |   |
| Förp.      | 60 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5/5                  | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1608890000</a> | Tillbehör, Överkoppling, 24 A                       |
| GTIN (EAN) | 4008190065713              |   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5/6                  | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1608900000</a> | Tillbehör, Överkoppling, 24 A                       |
| GTIN (EAN) | 4008190149840              |   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5/7                  | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1608910000</a> | Tillbehör, Överkoppling, 24 A                       |
| GTIN (EAN) | 4008190159665              |   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5/8                  | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1608920000</a> | Tillbehör, Överkoppling, 24 A                       |
| GTIN (EAN) | 4008190061531              |   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5/9                  | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1608930000</a> | Tillbehör, Överkoppling, 24 A                       |
| GTIN (EAN) | 4008190117009              |   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5/10                 | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1608940000</a> | Tillbehör, Överkoppling, 24 A                       |
| GTIN (EAN) | 4008190099060              |   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5/20                 | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1908960000</a> | Z-Serie, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248535293              |   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |

## ZTR 2.5/4AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Typ        | ZQV 2.5/50                 | Utförande                     |
| Art.nr.    | <a href="#">1697540000</a> | Tillbehör, Överkoppling, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883256              |                               |
| Förp.      | 10 ST                      |                               |

## Ändplattor och skiljeplattor




Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragning.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | ZAP/TW 3                   | Utförande                                     |
| Art.nr.    | <a href="#">1608800000</a> | Z-Serie, Tillbehör, Ändplatta, Sektionsplatta |
| GTIN (EAN) | 4008190190927              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |
| Typ        | ZAP/TW 3 BL                | Utförande                                     |
| Art.nr.    | <a href="#">1608810000</a> | Z-Serie, Ändplatta, Sektionsplatta            |
| GTIN (EAN) | 4008190190934              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |
| Typ        | ZAP/TW 3 GN                | Utförande                                     |
| Art.nr.    | <a href="#">1683840000</a> | Z-Serie, Ändplatta, Sektionsplatta            |
| GTIN (EAN) | 4008190477561              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |
| Typ        | ZAP/TW 3 GR                | Utförande                                     |
| Art.nr.    | <a href="#">1683870000</a> | Z-Serie, Ändplatta, Sektionsplatta            |
| GTIN (EAN) | 4008190477592              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |
| Typ        | ZAP/TW 3 OR                | Utförande                                     |
| Art.nr.    | <a href="#">1608820000</a> | Z-Serie, Ändplatta, Sektionsplatta            |
| GTIN (EAN) | 4008190190941              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |
| Typ        | ZAP/TW 3 RT                | Utförande                                     |
| Art.nr.    | <a href="#">1683820000</a> | Z-Serie, Ändplatta, Sektionsplatta            |
| GTIN (EAN) | 4008190477547              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |
| Typ        | ZAP/TW 3 SW                | Utförande                                     |
| Art.nr.    | <a href="#">1683890000</a> | Z-Serie, Ändplatta, Sektionsplatta            |
| GTIN (EAN) | 4008190477615              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |
| Typ        | ZAP/TW 3 WS                | Utförande                                     |
| Art.nr.    | <a href="#">1683880000</a> | Z-Serie, Ändplatta, Sektionsplatta            |
| GTIN (EAN) | 4008190477608              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |

## Tillbehör

## Ändstöd



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | EW 35                      | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">0383560000</a> | Ändstöd, beige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 8.5 mm, 100 °C    |
| GTIN (EAN) | 4008190181314              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |
| Typ        | EW 35 GR 7032              | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">0383530000</a> | Ändstöd, grå, TS 35, V-0, Wemid, Bredd: 9 mm, 120 °C        |
| GTIN (EAN) | 4008190027322              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |
| Typ        | EW 35/SCHA/M3              | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">0258660000</a> | Ändstöd, beige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 16.5 mm, 100 °C   |
| GTIN (EAN) | 4008190033477              |   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | WEW 35/1                   | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1059000000</a> | Ändstöd, mörkbeige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 12 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190172282              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |
| Typ        | WEW 35/2                   | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1061200000</a> | Ändstöd, mörkbeige, TS 35, HB, Wemid, Bredd: 8 mm, 100 °C   |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |
| Typ        | ZEW 35                     | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">9540000000</a> | Ändstöd, mörkbeige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 6 mm, 100 °C  |
| GTIN (EAN) | 4008190956264              |   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZEW 35/2                   | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">8630740000</a> | Ändstöd, mörkbeige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 8 mm, 100 °C  |
| GTIN (EAN) | 4032248348916              |   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |

## Testadapter och testuttag



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

## ZTR 2.5/4AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ        | ZTA 1                      | Utförande                         |
| Art.nr.    | <a href="#">1609040000</a> | Tillbehör, Testadapter, 9 A       |
| GTIN (EAN) | 4008190196851              |                                   |
| Förp.      | 25 ST                      |                                   |
| Typ        | ZTA 1/ZA                   | Utförande                         |
| Art.nr.    | <a href="#">1609050000</a> | Tillbehör, Testadapter, 9 A       |
| GTIN (EAN) | 4008190206543              |                                   |
| Förp.      | 25 ST                      |                                   |
| Typ        | PS 2.3 RT                  | Utförande                         |
| Art.nr.    | <a href="#">0180400000</a> | Testadapter (plint), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190060121              |                                   |
| Förp.      | 20 ST                      |                                   |

## Säkringshållare



Säkringshållaren SIHA omvandlar en frångiljningsplint till en säkringsplint: Tag bort frångiljararmen och sätt på säkringsstickkontakten.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SIHA 3/G20/LD 10-36V       | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">7921570000</a> | Säkringshållare för genomgångsplint, svart, 2.31 mA, jackbar, V-0, |
| GTIN (EAN) | 4032248322503              | Wemid  |
| Förp.      | 25 ST                      |  |
| Typ        | SIHA 3/G20/LD 35-70V       | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">7921580000</a> | Säkringshållare för genomgångsplint, svart, 2.31 mA, jackbar, V-0, |
| GTIN (EAN) | 4032248322619              | Wemid  |
| Förp.      | 25 ST                      |  |
| Typ        | SIHA 3/G20/LD 60-150V      | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">7921590000</a> | Säkringshållare för genomgångsplint, svart, 2.31 mA, jackbar, V-0, |
| GTIN (EAN) | 4032248322626              | Wemid  |
| Förp.      | 25 ST                      |  |
| Typ        | SIHA 3/G20/LD 140-250V     | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">7921600000</a> | Säkringshållare för genomgångsplint, svart, 2.31 mA, jackbar, V-0, |
| GTIN (EAN) | 4032248322633              | Wemid  |
| Förp.      | 25 ST                      |  |

## ZTR 2.5/4AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Komponentstickproppar



Komponentpluggen används för att integrera en elektrisk komponent i ett frånkoppling kopplingsplint. Efter att ha löst den elektroniska komponenten kan pluggen integreras i frånkopplingsområdet för våra frånkopplade kopplingsplinter och därmed ändras frånkopplade kopplingsplinten till ett modular kopplingsplint med integrerad elektronisk komponent.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Typ        | BEST                       | Utförande                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1833100000</a> | Tillbehör, Komponentstickpropp       |
| GTIN (EAN) | 4032248501014              |                                      |
| Förp.      | 50 ST                      |                                      |
| Typ        | BEST/D                     | Utförande                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1878560000</a> | Tillbehör, Komponentstickpropp, 1 A  |
| GTIN (EAN) | 4032248471492              |                                      |
| Förp.      | 50 ST                      |                                      |
| Typ        | BEST/DRBR                  | Utförande                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1878570000</a> | Tillbehör, Komponentstickpropp, 22 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471508              |                                      |
| Förp.      | 50 ST                      |                                      |

## Frånskiljarkontakter



Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ        | TNST                       | Utförande                           |
| Art.nr.    | <a href="#">1833090000</a> | Tillbehör, Frånskiljarkontakt, 20 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471485              |                                     |
| Förp.      | 50 ST                      |                                     |

## ZTR 2.5/4AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

### Reduceringshylsor



Genom att använda reduceringshylsor förenklas anslutningen av ledare med mindre tvärsnittsområden. Ledare kan föras in säkert i klämstället utan uppsplitsning av ledarna. Ledaren centreras i mitten av ledarinföringen genom användning av reduceringshylsan.

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Typ        | ZRH 2.5/1 WS               | Utförande                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1614300000</a> | Z-Serie, Reduceringshylsa |
| GTIN (EAN) | 4008190206789              |                           |
| Förp.      | 1000 ST                    |                           |
| Typ        | ZRH 2.5/2 GR/V0            | Utförande                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1614290000</a> | Z-Serie, Reduceringshylsa |
| GTIN (EAN) | 4008190072476              |                           |
| Förp.      | 1000 ST                    |                           |
| Typ        | ZRH 2.5/3                  | Utförande                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1614280000</a> | Z-Serie, Reduceringshylsa |
| GTIN (EAN) | 4008190206796              |                           |
| Förp.      | 1000 ST                    |                           |

### Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar. Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | DEK 5/5 MC NE WS           | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00          |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, vit  |
| Förp.      | 1000 ST                    |   |
| Typ        | WS 10/5 M MC NE WS         | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1792000000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248223862              | Allen-Bradley, vit  |
| Förp.      | 720 ST                     |   |

## ZTR 2.5/4AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | WS 10/5 MC NE WS           | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1635000000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190261948              | Allen-Bradley, vit  |
| Förp.      | 720 ST                     |   |

## Märkningshållare




Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare montering av standardmärkningar med en delning på 5 eller 5,1 mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval och kan monteras i alla standardmärkningskanaler i Klippon® modulära anslutningsplintar. Kopplingar för märkningstyper kan hittas bland respektive tillbehör för avsedda märkningshållare.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ        | BZT 1 WS 10/5              | Utförande                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1805490000</a> | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                             |
| Förp.      | 100 ST                     |                             |
| Typ        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Utförande                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1805520000</a> | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                             |
| Förp.      | 100 ST                     |                             |

## Spårskruvmejsel



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående härdad, brunerad

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2749610000</a> | Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              | Klingtjocklek: 0.6 mm                                       |
| Förp.      | 1 ST                       |   |

**Frånskiljarkontakter**

Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånskiljningsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ        | DTLE 2.5/4                 | Utförande                           |
| Art.nr.    | <a href="#">2910530000</a> | Låsningselement (plint), Wemid, röd |
| GTIN (EAN) | 4099986519466              |                                     |
| Förp.      | 25 ST                      |                                     |