

**CB 135/2,5 NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CB buntband för fastsättning av kablar och märkningar.

- De är speciellt lämpliga för montering av kabelmärkningarna CLI M, SFX, WKM och WKS.
- Uppfyller IEC 62275: 2006
- Brottbeständig polyamid PA 6.6 med brandskyddsklass V2 till UL-94

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Buntband, 2,5 x 135 mm, Polyamid 66, 80 N
Art.nr.	<a href="#">7940006040</a>
Typ	CB 135/2,5 NC
GTIN (EAN)	4032248520107
Förp.	15000 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr. (UR)	E317499

## Mått och vikter

Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0.0394 inch
Höjd	135 mm	Bygghöjd (tum)	5.3149 inch
Bredd	2.5 mm	Byggbredd (tum)	0.0984 inch
Nettovikt	0.37 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...85 °C
---------------------------------	-------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Installationsmaterial

UV-beständig	Nej	Kan öppnas igen	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	85 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	Nej
Kabeldiameter max.	32 mm	Grundläggande material	Polyamid 66
Draghållfasthet	80 N	Bunt diameter, max.	32 mm
Draghållfasthet (pund-kraft)	18 lbf	Bunt diameter, min.	1 mm

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Antal fickförpackningar i kartong (styck): 150 Antal föremål i fickförpackning (styck): 100 En leveransenhet motsvarar ett kartongantal, och endast multiplar av leveransenheten kan beställas.
--------------------	---

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

