

CB 370/3,5 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CB buntband för fastsättning av kablar och märkningar.

- De är speciellt lämpliga för montering av kabelmärkningarna CLI M, SFX, WKM och WKS.
- Uppfyller IEC 62275: 2006
- Brottbeständig polyamid PA 6.6 med brandskyddsklass V2 till UL-94

Allmänna beställningsdata

Utförande	Buntband, 3,5 x 370 mm, Polyamid 66, 180 N
Art.nr.	7940006057
Typ	CB 370/3,5 BK
GTIN (EAN)	4032248520220
Förp.	100 items

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E317499

Mått och vikter

Djup	1.5 mm	Byggdjup (tum)	0.0591 inch
Höjd	370 mm	Bygghöjd (tum)	14.5669 inch
Bredd	3.5 mm	Byggbredd (tum)	0.1378 inch
Nettovikt	1.93 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...85 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Installationsmaterial

UV-beständig	Nej	Kan öppnas igen	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	85 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	Nej
Kabeldiameter max.	103 mm	Grundläggande material	Polyamid 66
Draghållfasthet	180 N	Bunt diameter, max.	103 mm
Draghållfasthet (pund-kraft)	40 lbf	Bunt diameter, min.	2 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Drawings

