

**CB 450/7,5 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CB buntband för fastsättning av kablar och märkningar.

- De är speciellt lämpliga för montering av kabelmärkningarna CLI M, SFX, WKM och WKS.
- Uppfyller IEC 62275: 2006
- Brottbeständig polyamid PA 6.6 med brandskyddsklass V2 till UL-94

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Buntband, 7,5 x 450 mm, Polyamid 66, 540 N
Art.nr.	<a href="#">7940006071</a>
Typ	CB 450/7,5 BK
GTIN (EAN)	4032248520268
Förp.	1500 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr. (UR)	E317499

## Mått och vikter

Djup	1.75 mm	Byggdjup (tum)	0.0689 inch
Höjd	450 mm	Bygghöjd (tum)	17.7165 inch
Bredd	7.5 mm	Byggbredd (tum)	0.2953 inch
Nettovikt	5.87 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...85 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Installationsmaterial

UV-beständig	Nej	Kan öppnas igen	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	85 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	Nej
Kabeldiameter max.	130 mm	Grundläggande material	Polyamid 66
Draghållfasthet	540 N	Bunt diameter, max.	130 mm
Draghållfasthet (pund-kraft)	121 lbf	Bunt diameter, min.	35 mm

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Antal fickförpackningar i kartong (styck): 15 Antal föremål i fickförpackning (styck): 100 En leveransenhet motsvarar ett kartongantal, och endast multiplar av leveransenheten kan beställas.
--------------------	--

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

