

**CB 540/7,5 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CB buntband för fastsättning av kablar och märkningar.

- De är speciellt lämpliga för montering av kabelmärkningarna CLI M, SFX, WKM och WKS.
- Uppfyller IEC 62275: 2006
- Brottbeständig polyamid PA 6.6 med brandskyddsklass V2 till UL-94

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Buntband, 7,5 x 540 mm, Polyamid 66, 540 N |
| Art.nr.    | <a href="#">7940006073</a>                 |
| Typ        | CB 540/7,5 BK                              |
| GTIN (EAN) | 4032248520305                              |
| Förp.      | 2000 items                                 |

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat nr. (UR)   | E317499                      |

## Mått och vikter

|           |        |                 |              |
|-----------|--------|-----------------|--------------|
| Djup      | 1.9 mm | Byggdjup (tum)  | 0.0748 inch  |
| Höjd      | 540 mm | Bygghöjd (tum)  | 21.2598 inch |
| Bredd     | 7.5 mm | Byggbredd (tum) | 0.2953 inch  |
| Nettovikt | 7.12 g |                 |              |

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...85 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Installationsmaterial

|                                      |         |                                      |             |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------|
| UV-beständig                         | Nej     | Kan öppnas igen                      | Nej         |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94       | V-2     | Temperaturområde för användning max. | 85 °C       |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C  | Halogener                            | Nej         |
| Kabeldiameter max.                   | 158 mm  | Grundläggande material               | Polyamid 66 |
| Draghållfasthet                      | 540 N   | Bunt diameter, max.                  | 158 mm      |
| Draghållfasthet (pund-kraft)         | 121 lbf | Bunt diameter, min.                  | 35 mm       |

## Viktig hänvisningstext

|                    |  |
|--------------------|--|
| Produktinformation | Antal fickförpackningar i kartong (styck): 20<br>Antal föremål i fickförpackning (styck): 100<br>En leveransenhet motsvarar ett kartongantal, och endast multiplar av leveransenheten kan beställas. |
|--------------------|--|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000046    | ETIM 9.0    | EC000046    |
| ETIM 10.0   | EC000046    | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 |             |             |

