

CB 850/12,5 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CB buntband för fastsättning av kablar och märkningar.

- De är speciellt lämpliga för montering av kabelmärkningarna CLI M, SFX, WKM och WKS.
- Uppfyller IEC 62275: 2006
- Brottbeständig polyamid PA 6.6 med brandskyddsklass V2 till UL-94

Allmänna beställningsdata

Utförande	Buntband, 12,5 x 850 mm, Polyamid 66, 1080 N
Art.nr.	7940006082
Typ	CB 850/12,5 NC
GTIN (EAN)	4032248520336
Förp.	600 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E317499

Mått och vikter

Djup	1.95 mm	Byggdjup (tum)	0.0768 inch
Höjd	850 mm	Bygghöjd (tum)	33.4645 inch
Bredd	12.5 mm	Byggbredd (tum)	0.4921 inch
Nettovikt	20 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...85 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Installationsmaterial

UV-beständig	Nej	Kan öppnas igen	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	85 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	Nej
Kabeldiameter max.	255 mm	Grundläggande material	Polyamid 66
Draghållfasthet	1080 N	Bunt diameter, max.	255 mm
Draghållfasthet (pund-kraft)	243 lbf	Bunt diameter, min.	40 mm

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Antal fickförpackningar i kartong (styck): 12 Antal föremål i fickförpackning (styck): 50 En leveransenhet motsvarar ett kartongantal, och endast multiplar av leveransenheten kan beställas.
--------------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

