

RCLKIT 24VAC 2CO LED RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


Produktillustration

Abbildung liknande

Allmänna beställningsdata

Utförande	RIDERSERIES RCL, Relämodul, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24 V AC, Varaktig ström: 8 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
Art.nr.	7940006162
Typ	RCLKIT 24VAC 2CO LED RT
GTIN (EAN)	4032248475018
Förp.	10 items
Leveransstatus	Avanmäld
Sista orderdatum	2025-09-30T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	CRIKIT S 24VAC 2CO L

RCLKIT 24VAC 2CO LED RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	66 mm	Byggdjup (tum)	2.5984 inch
Höjd	78 mm	Bygghöjd (tum)	3.0709 inch
Bredd	16 mm	Byggbredd (tum)	0.6299 inch
Nettovikt	58.87 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...70 °C	Omgivningstemperatur	-40 °C...70 °C
Drifttemperatur		Fuktighet	40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Styrsida

Märkstyrspänning	24 V AC	Märkström AC	31.6 mA
Märkeffekt	0,75 VA	Spolmotstånd	350 Ω ± 10 %
Statusindikering	röd LED	Skyddskoppling	Frihjulsdiod

Belastningssida

Märkopplingsspänning	250 V AC	Normalspänning	8 A
Inkopplingsströmmen	15 A / 4 s	AC-brytförmåga (ohmsk), max.	4000 VA
DC-brytförmåga (ohmsk), max.	384 W @ 24 V	Inkopplingsfördröjning	≤ 10 ms
Frånslagsfördröjning	≤ 6 ms	Kontakttyp	2 CO contact (AgNi)
Mekanisk livslängd	AC-spole 5 x 106 brytarcykler	min. Bryteffekt	1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Allmänna uppgifter

Montageskena obestyckad	TS 35	Testknapp finns	Nej
Mekanisk indikator för brytarläge	Nej	Färgkod	svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

Isolationskoordinater

Nedsmutningsgrad	2	Spänningshållfasthet, ingång/utgång	5 kVeff / 1 min
Skyddsklass	IP20		

Ytterligare information om godkännanden/normer

Relevant relä	RCL424524	Relevant kapslingsunderdel	SRC 2CO
Certifikat-nr (CSA) relä	249409-2426937	Certifikat-nr (cURus) relä	E522350
Certifikat-nr (cURus) bas	E223759		

RCLKIT 24VAC 2CO LED RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik	Skruvanslutning	Anslutningsområde, märkarea	2.5 mm ²
Anslutningsområde, min.	0.5 mm ²	Anslutningsområde, max.	2.5 mm ²
Klingmått	Gr. PH0		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		


RCLKIT 24VAC 2CO LED RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Ritningar

Kopplingsbild



Graph



DC-lastgränskurva Ohmsk last