

RIM 3 6/24VUC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Avbildning liknande

Jackbara skyddsmoduler för D-SERIES reläsocklar med alternativa skyddsfunktioner.

- Med grön LED

Allmänna beställningsdata

Utförande	D-SERIES, LED-modul, Märkstyrspänning: 6...24 V UC, Stickanslutning
Art.nr.	7940018457
Typ	RIM 3 6/24VUC
GTIN (EAN)	4032248878192
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E312083

Mått och vikter

Djup	32 mm	Byggdjup (tum)	1.2598 inch
Höjd	8.6 mm	Bygghöjd (tum)	0.3386 inch
Bredd	12.4 mm	Byggbredd (tum)	0.4882 inch
Nettovikt	0.95 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Märkdata UL

Certifikat nr (cURus)	E312083
-----------------------	---------

Styrsida

Märkstyrspänning	6...24 V UC	Statusindikering	Grön LED
------------------	-------------	------------------	----------

Allmänna uppgifter

Färgkod	svart		
UL94 brännbarhetsklass för komponent	Komponent	Kapsling	
	UL94 brännbarhetsklass	V-2	

Ytterligare information om godkännanden/normer

Certifikat nr. (CSA)	80107692	Certifikat nr (cURus)	E312083
----------------------	----------	-----------------------	---------

Anslutningsdata


Ledaranslutningsteknik	Stickanslutning
------------------------	-----------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Ritningar

Kopplingsbild



Dimensional drawing

