

FAD 1771-WB/WD SL12 M US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

PLC-adaptrar för migrering – E-5.

Frontadaptrar med förkonfektionerade kablar ger säker migrering från PLC-5-kort till andra PLC-/DCS-system eller till u-remote-moduler från Weidmüller.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Art.nr. | 7940125450 |
| Typ | FAD 1771-WB/WD SL12 M US |
| GTIN (EAN) | 4064675209164 |
| Förp. | 1 items |

FAD 1771-WB/WD SL12 M US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

| | | | |
|-----------|------------|-----------------|--------------|
| Djup | 53 mm | Byggdjup (tum) | 2.0866 inch |
| Höjd | 269 mm | Bygghöjd (tum) | 10.5905 inch |
| Bredd | 32 mm | Byggbredd (tum) | 1.2598 inch |
| Nettovikt | 13214.94 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| Lagertemperatur | -40...60 °C | Drifttemperatur | -25...50 °C |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Anslutningsdata

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| Anslutning (fältsida) | Card edge | Anslutning till PLC | SL 3,5/F 12p anslutning |
|-----------------------|-----------|---------------------|-------------------------|

Anslutningsdata

| | | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| Antal poler (styrningssida) | 12-polig | Anslutning (fältsida) | Card edge |
| Anslutning (styrsida) | SL 3.5 list | | |

Märkdata

| | | | |
|-------------------------|-----|----------------------|-----|
| Maximal ström per kanal | 2 A | Total nominell ström | 6 A |
|-------------------------|-----|----------------------|-----|

Isolationskoordinater (EN50178)

| | | | |
|--------------------------------|--------------|------------------|------------|
| Motsvarande | DIN EN 50178 | Märkspänning | < 300 V AC |
| Överspänningskategori | II | Nedsmutningsgrad | 2 |
| Isolationskontroll spänning AC | 1.2 kV | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002584 | ETIM 9.0 | EC002584 |
| ETIM 10.0 | EC002584 | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 | | |

FAD 1771-WB/WD SL12 M US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

