

**SP-RS PLC5 1771-G/H/F/FB 21CH, TIN+GOLD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande****Genomföringsanslutning**

- PLC-5 1771 ombyggnad till jackbar(a) anslutning(ar)
- Kort med 10, 12, 18, 21 eller 40 punkter

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	7940125460
Typ	<a href="#">SP-RS PLC5 1771-G/H/F/FB 21CH, TIN+GOLD</a>
GTIN (EAN)	4064675256076
Förp.	1 items

**Tekniska data**

**Godkännanden**

ROHS Uppfyllelse

**Mått och vikter**

Djup	144 mm	Byggdjup (tum)	5.6693 inch
Höjd	254 mm	Bygghöjd (tum)	10 inch
Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1.1811 inch
Nettovikt	6248 g		

**Temperaturer**

Lagertemperatur 0...50 °C Drifttemperatur 0...50 °C

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**SP-RS PLC5 1771-G/H/F/FB 21CH, TIN+GOLD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

