

TS15X5 ST K31**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Avbildning liknande

Klippon® K-serie, tillbehör

Allmänna beställningsdata

Utförande	Montageskena, TS 15, Bredd: 164 mm, utan avlångt hål, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad
Art.nr.	8000003887
Typ	TS15X5 ST K31
GTIN (EAN)	4050118652529
Förp.	20 items

TS15X5 ST K31

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	5.5 mm	Byggdjup (tum)	0.2165 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0.5906 inch
Bredd	164 mm	Byggbredd (tum)	6.4567 inch
Nettovikt	32.5 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmän information tillbehör

Materialtjocklek	1 mm	Yta	galvanisk förzinkad och passiverad
Grundläggande material	Stål	Stämpelmått	4,5 x 20 mm

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1 mm	Normer	DIN EN 60715
Yta	galvanisk förzinkad och passiverad	Grundläggande material	Stål
Stämpelmått	4,5 x 20 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Tillbehör**Montagehållare**

Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Typ	FKSC M4X6 D8/SW2	Utförande
Art.nr.	1567480000	SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Förp.	100 ST	