

TS35X7.5 ST K52**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Avbildning liknande

Klippon® K-serie, tillbehör

Allmänna beställningsdata

Utförande	Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 140 mm, utan avlångt hål, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad
Art.nr.	8000003908
Typ	TS35X7.5 ST K52
GTIN (EAN)	4050118652659
Förp.	20 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	7.5 mm	Byggdjup (tum)	0.2953 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1.378 inch
Bredd	140 mm	Byggbredd (tum)	5.5118 inch
Nettovikt	52.5 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmän information tillbehör

Materialtjocklek	1 mm	Yta	galvanisk förzinkad och passiverad
Grundläggande material	Stål	Stämpelmått	6,3 x 20 mm

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1 mm	Normer	DIN EN 60715
Yta	galvanisk förzinkad och passiverad	Grundläggande material	Stål
Stämpelmått	6,3 x 20 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Tillbehör**Montagehållare**

Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Typ	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Utförande
Art.nr.	0295900000	SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Förp.	50 ST	