

## TS35X7.5 ST POK 2525

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Bildliknande



Avbildning liknande

Kapslings Sortimentet Klippon® POK är tillverkat av högkvalitativ glasfiberförstärkt polyester och är idealiskt för applikationer och miljöer med krav på korrosionsbeständighet, slagåtlighet och starkt IP-skydd.

Viktiga egenskaper för det omfattande produktsortimentet:

- Finns i 17 storlekar
- Två standardutföranden (färger): grått (liknande RAL 7001 för industrianvändning) och svart (liknande RAL 9011 för tuffa miljöer, Ex)
- Lock med skruvar i rostfritt stål i utformning med krysspår/slits
- Gjuten packning tillverkad av silikon eller kloropren
- Fästhål utanför det tätade området för att säkerställa IP66-klassens starka inträngningsskydd
- Slagåtlighet upp till 7 joule
- Montage direkt i kapslingen eller med hjälp av en intern montageplatta
- Direkt vägginfästning möjlig med användning av montagehål eller montagefötter
- Infästningsgänga för att fästa montageskenor och -plattor
- Upp till brandklassning E60 beroende på konfiguration
- Weidmüller tillverkar och levererar denna kapsling i enlighet med kundens önskemål - utrustad med alla erforderliga plintar och kabelförskruvningar.

### Allmänna beställningsdata

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 239 mm, utan avlångt hål, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad |
| Art.nr.    | <a href="#">8000003912</a>  |
| Typ        | TS35X7.5 ST POK 2525  |
| GTIN (EAN) | 4050118652727   |
| Förp.      | 20 items  |

## TS35X7.5 ST POK 2525

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

### Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 7.5 mm | Byggdjup (tum)  | 0.2953 inch |
| Höjd      | 35 mm  | Bygghöjd (tum)  | 1.378 inch  |
| Bredd     | 239 mm | Byggbredd (tum) | 9.4094 inch |
| Nettovikt | 85 g   |                 |             |

### Temperaturer

|                 |  |
|-----------------|--|
| Drifttemperatur |  |
|-----------------|--|

### Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

### Allmänna uppgifter

|                       |                                    |                        |              |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|
| Materialtjocklek      | 1 mm                               | Normer                 | DIN EN 60715 |
| Yta                   | galvanisk förzinkad och passiverad | Grundläggande material | Stål         |
| Komponentfastsättning | skruvad                            | Stämpelmått            | 6,3 x 20 mm  |

### Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

## TS35X7.5 ST POK 2525

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

### Monteringsmaterial



Integrera, expandera och individualisera: den passande kompletteringen för varje användningsområde.

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Satser med fästmaterial

Satser med fästmaterial finns för snabb och enkel installation av typetikethållare, dokumenthållare och regnkåpor.

Två- Fästset för etiketter – SD krävs för att montera en plast- (Trafolyte) ID eller en typetikett. Med hjälp av detta set kan du montera ID- eller typetikett direkt på locket. Denna etikettsats med fästmaterial har utvecklats särskilt för denna användning. Endast med denna sats med fästmaterial kan man säkerställa att inga läckor uppstår i kapslingen eller att skylten skadas.

Två- Det universella fästsetet – TPSD har tagits fram för att möjliggöra säker och snabb installation av exempelvis typetikethållare, regnskydd eller dokumenthållare.

Genom att använda detta fästset kan risken för läckor minimeras, om inte helt förhindras.

### Allmänna beställningsdata

|            |                           |  |
|------------|---------------------------|--|
| Typ        | FKSC M6X8 D9/SW3          | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">064260000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Montageskruv, Grundläggande material: |
| GTIN (EAN) | 4008190058258             | Stål   |
| Förp.      | 50 ST                     |  |