

KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Allmänna beställningsdata

Utförande	Kapsling med gängat hål, 75 x 80 x 56.5, glasfiber-förstärkt polyester, Borrade hål Sida A: 2 x M16x1,5, Borrade hål Sida B: 2 x M16x1,5
Art.nr.	8000004160
Typ	KLIPPON POK1 2M16AB CSS
GTIN (EAN)	4032248986231
Förp.	1 items

KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	56.5 mm	Byggdjup (tum)	2.2244 inch
Höjd	75 mm	Bygghöjd (tum)	2.9527 inch
Bredd	80 mm	Byggbredd (tum)	3.1496 inch
Nettovikt	265 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Materialdata

Yta obehandlad, glänsande Grundläggande material glasfiber-förstärkt polyester

Allmänna data

Färgkod	silvergrå	Skyddsklass	IP66, IP67
Färgtabell (jämförbar)	RAL 7001		

Monteringsegenskaper

Radmonterbar Nej

Kapsling

Grundläggande material	glasfiber-förstärkt polyester	passar till bestyckad montageskena	KL SET 6A4 S
Borrade hål Sida C	ingen	Borrade hål Sida D	ingen
Borrade hål Sida A	2 x M16x1.5	passar till bestyckad montageskena	TS15 68 KLIPPON POK1 CSS
Borrade hål Sida B	2 x M16x1.5		

Standard-kännetecken

Referensprodukt [KLIPPON POK_080806](#)

Klassificeringar



ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Blindproppar

Blindproppar är till för att försluta övertaliga förskruvningshål för att säkerställa IP-skyddsnivån.

Allmänna beställningsdata

Typ	VP M16 EX SI 7J	Utförande
Art.nr.	2066720000	VPK EX 7J (Ex blindpropp, plast, 7J), Låspropp, stängd, M 16, 12 mm,
GTIN (EAN)	4050118415438	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Förp.	100 ST	