

KLIPPON POK51 4M20ABCSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Allmänna beställningsdata

Utförande	Kapsling med gängat hål, 160 x 160 x 91, glas-fiber-förstärkt polyester, Borrade hål Sida A: 4 x M20x1,5, Borrade hål Sida B: 4 x M20x1,5
Art.nr.	8000004164
Typ	KLIPPON POK51 4M20ABCSS
GTIN (EAN)	4032248986279
Förp.	1 items

KLIPPON POK51 4M20ABCSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	91 mm	Byggdjup (tum)	3.5827 inch
Höjd	160 mm	Bygghöjd (tum)	6.2992 inch
Bredd	160 mm	Byggbredd (tum)	6.2992 inch
Nettovikt	1302 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Materialdata

Yta	obehandlad, glänsande	Grundläggande material	glasfiber-förstärkt polyester
-----	-----------------------	------------------------	-------------------------------

Allmänna data

Färgkod	silvergrå	Skyddsklass	IP66, IP67
Färgtabell (jämförbar)	RAL 7001		

Monteringsegenskaper

Radmonterbar	Nej
--------------	-----

Kapsling

Grundläggande material	glasfiber-förstärkt polyester	passar till bestyckad montageskena	KL SET 32W4 S , KL SET 38Z2.5 S
Borrade hål Sida C	ingen	Borrade hål Sida D	ingen
Borrade hål Sida A	4 x M20x1.5	passar till bestyckad montageskena	TS35 POK51 SET
Borrade hål Sida B	4 x M20x1.5		

Standard-kännetecken

Referensprodukt	KLIPPON POK 161609
-----------------	------------------------------------

Klassificeringar



ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

KLIPPON POK51 4M20ABCSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



KLIPPON POK51 4M20ABCSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Blindproppar i plast Ex e/i 7 Joule



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	VP M20 EX SI 7J	Utförande
Art.nr.	2066730000	VPK EX 7J (Ex blindpropp, plast, 7J), Låspropp, stängd, M 20, 11 mm,
GTIN (EAN)	4050118415346	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Förp.	100 ST	

KSG BN O NI - Förnicklat utförande med neoprentätning



KSG är uteslutande avsedd för icke armerade kablar och ledningar. Om kabelförskruvningen beställs med en tätning i neopren, möjliggörs ett temperaturområde från -35°C till +90°C. Väljs en tätning med silikon garanteras ett temperaturområde från -60°C till +180°C. Förskruvningens O-ring som ingår i leveransen är tillverkad i samma material. Med tätningsmaterialet uppnås skyddsklass IP 66 resp. IP 68 vid ett vattendjup på 25 meter (2,5 bar). KSG är godkänd för den tryckfasta kapslingen Ex d och den högre säkerheten Ex e.

Allmänna beställningsdata

Typ	KSG M20 BN O NI 2 G20	Utförande
Art.nr.	1911560000	VG K (Klippon standard Ex förskruvning), kabelförskruvning, Rak, M
GTIN (EAN)	4032248539604	20, 16 mm, OD min. 9.6 - OD max. 14 mm, ID min. 9.40 - ID max.
Förp.	20 ST	14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Mässing, förnicklad

Yttergंगा M20



ADAP-seriens adaptrar ger flexibilitet och mångsidighet när de sitter i oanvända ingångar i Ex-utrustning och bibehåller samtidigt flamsäkerhet Ex d och förhöjd säkerhet Ex e explosionsskydd och IP66/67/68 inträngningshastighet.

Allmänna beställningsdata

Typ	ADAP EX M20-M16	Utförande
Art.nr.	1737560000	ADAP (adapter, utökningar och reduceringar), Adapter, M 20 ,M 16,
GTIN (EAN)	4008190957599	IP54, Mässing, förnicklad
Förp.	1 ST	