

## KLIPPON POK2 M20ACSS EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Olika typer av terminalboxar är tillgängliga för installation av signal/strömförsörjningar eller distributörer i explosiva riskzoner. Terminalboxar är explosionsskyddad utrustning godkänd för användning i Ex

områden i zon 0, 1, 2 och 20, 21, 22. De är certifierade i enlighet med de senaste internationella standarderna Ex e, Ex ia och Ex tb. Kundenspecifik konfiguration innebär att dessa terminalboxar är den optimala lösningen för alla tillämpningar. Använd produktöversikten för att hitta rätt lösning för dig! Kombinera kaspningen, med eller utan gängade hål, en lämplig monteringskena eller förmonte-rade uttag. Vi har satt samman ett mindre urval, men vi hjälper dig gärna med en skräddarsydd lösning.

Egenskaper:

- Tillgängligt i fler olika versioner för att uppfylla kundens krav
- Ytterligare internationella godkännanden utöver IECEx och ATEX är också tillgängliga
- Ökad kvalitet tack vare användning av etablerade bas-produkter i Klippon® varumärket

### Allmänna beställningsdata

Utförande	Kopplingslåda, ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6, KLIPPON POK 081106 EX, KL SET 10A4 SBorrade hål Sida A: 2 x M20x1,5, Borrade hål Sida B: 2 x M20x1,5
Art.nr.	<a href="#">8000004225</a>
Typ	KLIPPON POK2 M20ACSS EX
GTIN (EAN)	4032248986095
Förp.	1 items

## KLIPPON POK2 M20ACSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	75 mm	Byggdjup (tum)	2.9527 inch
Höjd	56 mm	Bygghöjd (tum)	2.2047 inch
Bredd	110 mm	Byggbredd (tum)	4.3307 inch
Nettovikt	550 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

## Certifikatnummer kapsling

Certifikat-nr. för plintbox (ATEX)	IBExU13ATEX1004 X	Certifikat-nr. för plintbox (IECEx)	IECEx IBE 13.0004X
------------------------------------	-------------------	-------------------------------------	--------------------

## Materialdata

Yta	obehandlad, glänsande	Grundläggande material	glasfiber-förstärkt polyester
-----	-----------------------	------------------------	-------------------------------

## Allmänna data

Skyddsklass	IP66
-------------	------

## Kapsling

Grundläggande material	glasfiber-förstärkt polyester	Borrade hål Sida A	2 x M20x1.5
Borrade hål Sida B	2 x M20x1.5		

## Standard-kännetecken

Utförande	ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6	Referensprodukt	<a href="#">KLIPPON POK 081106 EX</a>
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------------

## Klassificeringar



ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

**KLIPPON POK2 M20ACSS EX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**KLIPPON POK2 M20ACSS EX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**Tillbehör**

www.weidmueller.com

**Silikon-tätningmaterial, -60 °C - +70 °C**



Polyamid kabelförskruvningar som är lämpliga för användning i områden med explosionsrisk Ex e (utökad säkerhet) och Ex i (egensäkerhet). Weidmüller erbjuder en produktfamilj utan begränsningar och förutom efterlevnad av standarder utmärker sig kabelförskruvningen tack vare sin förhöjda slagåtlighet på 4/7 Joule och ett möjligt temperaturområde ned till -60°C utan begränsningar. De har testats mot nuvarande standard och EN 60079-0-direktivet och de är även ATEX- och IECEx-certifierade.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	VG M20 EXE 7-13 SI7J G4	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2722110000</a>	VG Exe 7J (Ex plastförskruvning 7J Exe), kabelförskruvning, Rak, M
GTIN (EAN)	4050118821345	20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
Förp.	50 ST	bar (30 min.), Polyamid 6
Typ	VG M20 EXE 11-14 SI7J G4	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2722120000</a>	VG Exe 7J (Ex plastförskruvning 7J Exe), kabelförskruvning, Rak, M
GTIN (EAN)	4050118821352	20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
Förp.	50 ST	bar (30 min.), Polyamid 6

**Metrisk**



Kabelförskruvningar av A2L-typ är lämpliga för oarmerad kabel, bibehåller flamsäker Ex d och höjd säkerhet Ex e explosionsskydd.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	A2L/16/M16-WM	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1186880000</a>	A2L (Klippon ej armerad, Ex e/d-kabelförskruvning),
GTIN (EAN)	4050118074345	kabelförskruvning, Rak, M 16 x 1,5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max.
Förp.	24 ST	8.7 mm, Mässing, förnicklad

**Blindproppar i plast Ex e/i 7 Joule**



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**KLIPPON POK2 M20ACSS EX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Tillbehör**

**Allmänna beställningsdata**

Typ	VP M20 EX SI 7J	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2066730000</a>	VPK EX 7J (Ex blindpropp, plast, 7J), Låspropp, stängd, M 20, 11 mm,
GTIN (EAN)	4050118415346	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Förp.	100 ST	

**Blindproppar i mässing, VP sexkantigt huvud, Ex e/d**



VP-seriens täckpluggar används för att plugga oanvända ingångar i Ex-utrustning och samtidigt bibehålla flamsäkerhet Ex d och höjd säkerhet Ex e explosionsskydd och IP66/67/68 inträngningshastighet.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	VP-HEX M16-EX W	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1218940000</a>	VP-HEX (Klippon Ex låsskruv med sexkantshuvud), Låspropp, Rak, M
GTIN (EAN)	4050118075564	16 x 1,5, 16 mm, Mässing, förnicklad
Förp.	24 ST	

**Yttergänga M20**



ADAP-seriens adaptrar ger flexibilitet och mångsidighet när de sitter i oanvända ingångar i Ex-utrustning och bibehåller samtidigt flamsäkerhet Ex d och förhöjd säkerhet Ex e explosionsskydd och IP66/67/68 inträngningshastighet.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ADAP M20-M16-W	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1262740000</a>	ADAP (Klippon Ex adapter), Adapter, Rak, M 20 ,M 16, Mässing,
GTIN (EAN)	4050118088625	fornicklad
Förp.	24 ST	