

**FPL 8G1.5/Q8KW/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



För snabb och bekväm anslutning av decentraliserade motorstyrningar - använd de konfektionerade anslutningsledningarna FieldPower® med HQ kontaktdon enligt IEC 23570 (DESINA).

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	FieldPower®, Ledning, Plastkapsling, Antal ledare: 8, Öflex Classic 110 8G1,5 eller jämförbar, PVC, Bransch: 1.5 mm <sup>2</sup> , 2 m
Art.nr.	<a href="#">8000005235</a>
Typ	FPL 8G1.5/Q8KW/2
GTIN (EAN)	4032248997688
Förp.	1 items

**Tekniska data**

**Godkännanden**

ROHS Uppfyllelse

**Mått och vikter**

Längd	7.5 mm	Bygglängd (tum)	0.2953 inch
Diameter	10.6 mm	Nettovikt	499 g

**Temperaturer**

Lagertemperatur	Drifttemperatur
Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 80 °C

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

