


**FPL 4G1.5C4/Q8MG/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



För snabb och bekväm anslutning av decentraliserade motorstyrningar - använd de konfektionerade anslutningsledningarna FieldPower® med HQ kontaktdon enligt IEC 23570 (DESINA).

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	FieldPower®, Ledning, Metallkapsling, Antal ledare: 4, Öiflex Servo 709 CY 4G1,5 + 2x(2x0,75), PVC, Bransch: 1.5 mm <sup>2</sup> , 2 m
Art.nr.	<a href="#">8000005242</a>
Typ	FPL 4G1.5C4/Q8MG/2
GTIN (EAN)	4032248997749
Förp.	1 items

## FPL 4G1.5C4/Q8MG/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Längd	7.5 mm	Bygglängd (tum)	0.2953 inch
Diameter	14.8 mm	Nettovikt	836 g

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur
-----------------	-----------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

