

FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+7.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



För snabb och bekväm anslutning av decentraliserade motorstyrningar - använd de konfektionerade anslutningsledningarna FieldPower® med HQ kontaktdon enligt IEC 23570 (DESINA).

Allmänna beställningsdata

Utförande	FieldPower®, Ledning, Metallkapsling, Antal ledare: 4, Ölflex Classic 110 4G2,5 eller jämförbar, PVC, Bransch: 2.5 mm ² , 2 m, 7.5 m
Art.nr.	8000005298
Typ	FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+7.5
GTIN (EAN)	4032248997640
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 1849.76 g

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1aeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

